

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Gångat genomgående hål.


- VC.654-FP-B: mässingsbussning.
- VC.654-FP-SST: bussning i rostfritt stål AISI 303.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den femuddiga formen gör att användaren kan greppa det på rätt sätt med fingrarna och förhindrar ansamling av ohygieniska rester, tack vare en bakre del utan hålrum. Metalldelen, som är gjord i rostfritt stål AISI 303, är lämplig för användning i miljöer där det krävs korrosionsbeständiga material.



ELESA Original design



VC.654-FP-B

Kod	Benämning	D	d _{GH}	L	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	⚖
175692	VC.654/40-FP-B-M6	40	M6	24.5	16.5	10	18	12	25
175693	VC.654/40-FP-B-M8	40	M8	24.5	16.5	10	18	12	22
175803	VC.654/50-FP-B-M8	50	M8	29.5	19	13	20	14	43
175804	VC.654/50-FP-B-M10	50	M10	29.5	19	13	20	14	41

VC.654-FP-SST

Kod	Benämning	D	d _{GH}	L	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	⚖
175696	VC.654/40-FP-SST-M6	40	M6	24.5	16.5	10	18	12	25
175697	VC.654/40-FP-SST-M8	40	M8	24.5	16.5	10	18	12	22
175807	VC.654/50-FP-SST-M8	50	M8	29.5	19	13	20	14	43
175808	VC.654/50-FP-SST-M10	50	M10	29.5	19	13	20	14	41