



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad sjävslocknande UL-94 V0.

STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning, gängat hål (VCT.25) eller genomgående hål (VCT. från 32 till 50).


TEKNISKA DATA

I långsiktig åldrings test, med en maximal minskning av viktiga mekaniska egenskaper med 50%, det relativa temperatur index UL 746 B (RTI) var lika med 65.

"V0" certifiering i enlighet med UL-94 V (Underwriters Laboratories) påvisar att på ett plastprov med viss form och dimension, i vertikalt läge, så slocknar lågan inom 10 sekunder, utan att frambringa glödande droppar.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
150534	VCT.25 AE-V0 B-M5	25	M5	19	13	8	10	6
150544	VCT.32 AE-V0 B-M6	32	M6	23	15	10	12	11
150564	VCT.40 AE-V0 B-M8	40	M8	27	17	12	18	24
150584	VCT.50 AE-V0 B-M10	50	M10	32	19	14	26	34

"Max gräns Åtdragningsmoment": det maximalt vridmoment vid vilket metallinsatsen, vid normal användning, är perfekt och starkt förankrade i plastmaterialet.