

- MATERIAL

Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.
- INDIKATOR HUS

SC-XX (se Katalog 166 sidan 484) gjord av glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
- VRIDBARA HANDTAG

I.301+x (se Katalog 166 sidan 405) i Duroplast, svart färg, blank yta.
- STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderad stålbusning, oborrad.
Se tabell för max tillåten borrhål diameter d max och borrhjup p max.
- VAL AV INDIKATOR (BESTÄLLS SEPARAT)



VDN-XX solida rattar kan användas med analoga gravitationsstyrda lägesindikatorer GA05 (se Katalog 166 sidan 464).
Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer (Katalog 166 sidan 462).

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Utförande med återställning: indikatorns visade värde kan återställas i valfritt läge inom positionerings intervallet, så att ytterligare avläsningar kan hänvisa till återställnings punkten. För att återställa avläsningen vrid indikatorhuset tills de två visarna pekar mot noll punkten genom att hålla indikatorn stilla. På detta sätt kan man enkelt justera det relevanta läget mellan indikatorn och rattan utan att riskera en oavsiktlig justering.



ELESA Original design



Kod	Benämning	D	L	dmax	pmax	d1	d2	d3	I1	B	K	H	m	R	⚖
CE.32121	VDN.250-GXX5+I	249	76	34	25	49	70	122	15	36	86	90	M10	106	2100
CE.32126	VDN.300-GXX5+I	301	87	42	35	58	82	122	18	36	98	90	M10	132	3138
CE.32131	VDN.350-GXX5+I	350	92	42	35	58	90	122	18	38	98	102	M10	157	4243