

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Bussning brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.

- **VHT-GXX**: för gravitations lägesindikator.

Svartoxiderad stålbusning.

- **VHT-GXX-SST**: för gravitations lägesindikator.

AISI 303 rostfri stålbusning.

- **VHT-PXX**: för mekanisk lägesindikator.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

Svartoxiderad stålbusning.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vredets form utan kaviteter förhindrar ansamling av ohälsosam smuts och partiklar. Särskilt lämpade för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vatten eller ånga.

VAL AV INDIKATOR (BESTÄLLS SEPARAT)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.



Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationsstyrda lägesindikatorer typ G (på sidan 460) eller mekaniska lägesindikatorer typ P (på sidan 462).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Centrumlock CP-XX (se sidan 484) för montering i stället för lägesindikator.



ELESA Original design

**VHT-GXX
VHT-GXX-SST****VHT-PXX****VHT-GXX**

Kod	Benämning	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	△	Indikator kombinationer
CE.30251	VHT.85-GXX1 A-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110	GA01 - GA11
CE.30351	VHT.110-GXX2 A-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180	GA02 - GA12 - GW12

VHT-GXX-SST

Kod	Benämning	D	L	dh7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	△	Indikator kombinationer
CE.30255	VHT.85-GXX1-SST-10	85	51	10	17	24	18	58	M5	6	15.5	18	110	GA01 - GA11
CE.30355	VHT.110-GXX2-SST-12	110	58	12	22	28	22	77	M5	6	20	18	180	GA02 - GA12 - GW12

VHT-PXX

Kod	Benämning	D	L	dh7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	△	Ratt/indikator kombinationer
CE.30252	VHT.85-PXX1 A-10	85	55	10	20.5	18	58	6	M5	M4	5	18.5	10.5	18	14.5	19	130	PA01 - PA11
CE.30352	VHT.110-PXX2 A-12	110	58	12	22	30	77	6	M5	M4	6	20	12	18	13.1	28.5	290	PA02 - PA12 - PW12