

MATERIAL


- Anslutning i mässing eller rostfritt stål.
Rostfritt fjäderstål.
Gängad hylsa och åtdragningsringmutter i nickelpåterad mässing.
Luftanslutning i blåanodiserat aluminium.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VPC-M**: med rak utvändig gängad anslutning.
- **VPC-M-L**: med L-formad utvändig gängad anslutning.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


- VPC sugkoppsfästen består av:
- en gängstång i mässing med sexkantsdel för fastsättning av sugkoppen. Denna utformning förhindrar att stangen och sugkoppen som fästs på den roterar runt sin axel.
 - en gängad hylsa i stål eller mässing med två åtdragningsringmutter för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten
 - en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas
 - en snabbkoppling för anslutning till sugslangen.
- Lämplig för sugkoppar med en diameter på minst 45 mm och högst 110 mm.
- Fjäders effektiva slaglängd är beroende av spindelns längd (l3), i synnerhet:
- 16 mm för en längd på 28 mm
 - 49 mm för en längd på 65 mm
 - 74 mm för en längd på 95 mm
- Kompatibel med plastslang med diameter 6x8.
- Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



VPC-M

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	l	l1	l2	l3	l4	l5	s	s1	△
VV.41002	VPC-55-90-G1/4-M	G1/4	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	314
VV.41003	VPC-55-91-G3/8-M	G3/8	6	M25x1.5	144	15	-	55	40	34	22	16	320
VV.41005	VPC-55-92-G3/8-M	G3/8	9	M25x1.5	150	15	-	55	40	40	22	16	330
VV.41101	VPC-95-28-M12-M	M12	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	180
VV.41105	VPC-95-65-M12-M	M12	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	225
VV.41110	VPC-95-95-M12-M	M12	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	246
VV.41102	VPC-95-28-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	125	10	15	28	40	32	13	17	181
VV.41106	VPC-95-65-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	162	10	15	65	40	32	13	17	226
VV.41111	VPC-95-95-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	192	10	15	95	40	32	13	17	247

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.



VPC-M-L

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	l1	l2	l3	l4	s	⚖
VV.41001	VPC-55-90-G1/4-M-L	G1/4	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	329
VV.41004	VPC-55-91-G3/8-M-L	G3/8	6	M25x1.5	15	-	55	40	22	335
VV.41006	VPC-55-92-G3/8-M-L	G3/8	9	M25x1.5	15	-	55	40	22	345
VV.41103	VPC-95-28-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	28	40	13	195
VV.41107	VPC-95-65-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	65	40	13	240
VV.41109	VPC-95-95-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	95	40	13	261
VV.41104	VPC-95-28-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	28	40	13	196
VV.41108	VPC-95-65-M12-M-L	M12	6	M20x1	10	15	65	40	13	241
VV.41112	VPC-95-95-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	15	95	40	13	262

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.