

MATERIAL

Aluminium eller förzinkat stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VRA-MF-A:** anslutning med utvändig-Invändig gänga i aluminium för sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE.
- **VRA-MF-B:** anslutning med utvändig-Invändig gänga i stål för sugkoppar VVB.
- **VRA-MF-C:** anslutning med utvändig-Invändig gänga i stål för sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE.
- **VRA-MM-A:** anslutning med utvändig-utvändig gänga i stål för VVB-sugkoppar.
- **VRA-MM-B:** anslutning med utvändig-utvändig gänga stål för sugkoppar VVB, VVC, VVD och VVE.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


VRA reduktionshylsor kan användas för att ansluta sugkoppar till sugkoppsfästen med olika gängor.

De kan användas både för övergång från utvändig gänga till invändig gänga och för anpassning till GAS-gängor, metriskä gängor eller NPT-gängor.


Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).




VRA-MF-A



VRA-MF-B



VRA-MF-C



VRA-MF-A


Kod	Benämning	d	d1	h1	h2	h3	s	⚖
VV.60001	VRA-MF-G1/8-G1/4-A	G1/8	G1/4	10	7	14	17	18
VV.60002	VRA-MF-G1/4-G3/8-A	G1/4	G3/8	10	7	15	22	31
VV.60003	VRA-MF-G1/8-1/4NPT-A	G1/4	NPT1/4	12	7	17	17	18
VV.60004	VRA-MF-G1/4-3/8NPT-A	G1/4	NPT3/8	16	7	22	22	31

VRA-MF-B


Kod	Benämning	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.60005	VRA-MF-G3/8-G1/4-B	G3/8	G1/4	14	8	6	12

VRA-MF-C

Kod	Benämning	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.60006	VRA-MF- G3/8-G1/4-C	G3/8	G1/4	11.5	8	6	6



Vakuumkomponenter



VRA-MM-A

Kod	Benämning	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.67001	VRA-MM-G1/4-G1/4-A	G1/4	G1/4	15	10	6	17
VV.67002	VRA-MM-G1/4-M10-A	G1/4	M10x1.5	15	12	6	11
VV.67003	VRA-MM-G1/4-M14-A	G1/4	M14x1.5	15	12	6	16
VV.67004	VRA-MM-G3/8-G1/4-A	G3/8	G1/4	14	10	6	19
VV.67005	VRA-MM-G3/8-M10-A	G3/8	M10x1.5	14	12	6	17
VV.67006	VRA-MM-G3/8-M14-A	G3/8	M14x1.5	14	12	6	23

VRA-MM-B

Kod	Benämning	d	d1	h	h1	s	⚖
VV.67007	VRA-MM-G1/4-G1/4-B	G1/4	G1/4	11.5	10	6	14
VV.67008	VRA-MM-G1/4-M10-B	G1/4	M10x1.5	13	12	6	11
VV.67009	VRA-MM-G1/4-M14-B	G1/4	M14x1.5	13	12	6	16
VV.67010	VRA-MM-G3/8-G1/4-B	G3/8	G1/4	10.5	11	6	17
VV.67011	VRA-MM-G3/8-M10-B	G3/8	M10x1.5	10.5	13	6	15
VV.67012	VRA-MM-G3/8-M14-B	G3/8	M14x1.5	10.5	13	6	21