

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE

- **VTT-SST-VD**: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- **VTT-SST-p-VD**: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Den blå färgen RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Trekantsvredet med stora fördjupningar ger ett effektivt grepp även med arbetshandskar.
Designen utan bakre fördjupningar minskar tjockleken på produkten, och förhindra avlagring av ohälsosamma restprodukter, vilket garanterar enkel rengöring. Särskilt lämplig för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar eller ånga.



ELESA Original design

VTT-SST-VD

VTT-SST-p-VD



VTT-SST-VD

Kod	Benämning	D	d6H	L	d1	l2	h	ΔΔ
190226	VTT.32-SST-M6-VD	32	M6	23	14	11.5	10	14
190346	VTT.40-SST-M8-VD	40	M8	27	16	13.5	13	24
190476	VTT.50-SST-M10-VD	50	M10	30	19	15	17	43



VTT-SST-p-VD

Kod	Benämning	D	d6g	L	d1	l	l2	ΔΔ
190262	VTT.32-SST-p-M6x16-VD	32	M6	23	14	16	11.5	16
190263	VTT.32-SST-p-M6x20-VD	32	M6	23	14	20	11.5	17
190381	VTT.40-SST-p-M8x20-VD	40	M8	27	16	20	13.5	30
190383	VTT.40-SST-p-M8x30-VD	40	M8	27	16	30	13.5	33
190493	VTT.50-SST-p-M10x30-VD	50	M10	30	19	30	15	63
190495	VTT.50-SST-p-M10x40-VD	50	M10	30	19	40	15	63

