

MATERIAL

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Fäste i förnicklat AVP.


STANDARDUTFÖRANDE

- **VVA-17-A:** oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- **VVA-17-N:** naturgummi, utan anslutning.
- **VVA-17-S:** silikongummi, utan anslutning.
- **VVA-17-T-A:** oljebeständigt gummi, med anslutning.
- **VVA-17-T-N:** naturgummi, med anslutning.
- **VVA-17-T-S:** silikongummi, med anslutning.

APPLIKATIONER

De används flitigt inom pappersindustrin, särskilt för hantering av pappersark och etiketter.

Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



VVA-17-A

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Volymen # [mm3]	⚖
VV.45003	VVA-17-A	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-N

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Volymen # [mm3]	⚖
VV.45004	VVA-17-N	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-S

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Volymen # [mm3]	⚖
VV.45005	VVA-17-S	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-T-A

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volymen # [mm3]	⚖
VV.45006	VVA-17-M5-T-A	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-N

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volymen # [mm3]	⚖
VV.45007	VVA-17-M5-T-N	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-S

Kod	Benämning	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volymen # [mm3]	⚖
VV.45008	VVA-17-M5-T-S	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

* Kraften hos de sugkoppar som anges i tabellen motsvarar 1/3 av värdet av den teoretiska kraften, beräknad vid en vakuumnivå på -75 KPa och en säkerhetskoefficient på 3.

Indikerar sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som ska läggas till hela distributionskretsen för vakuum för beräkning av evakueringstiden, särskilt om flera sugkoppar används.