

SLITBANA

Grå anti-trace termoplast hjul, hårdhet 85 Shore A.

FÄLG

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer.

TYP AV RULLMEKANISM

Nav med genomgående hål.

APPLIKATIONER

Utmärkt rullmotstånd och elasticitet fungerar. För urvalsparametrar se Tekniska data (på sidan 1295).

RE.G1 hjul levereras också med stålplåt gaffel RE.G1-N (se sidan 1273).

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Lämplig för användning i fuktiga miljöer och i närvaro av medel aggressiva kemiska miljöer; användning i miljöer med förekomst av organiska, klorerade lösningsmedel, kolväten och mineraloljor rekommenderas inte.

RULLMOTSTÅND - KRAFT / BELASTNING

För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.

För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diameter med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.

MEKANISK HANTERING GENOM BOGSERING


När det gäller mekanisk hantering, bogsering, se tekniska specifikationer för att bestämma kapacitets variationen.

TEMPERATUR

Om drifttemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.



Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N]						
		Last [N]				
		500	1000	1500	2000	2250
D [mm]	80	35	-	-	-	-
	100	22	50	-	-	-
	125	15	35	-	-	-
	150	<10	20	38	-	-



RE.G1

Kod	Benämning	D	d	l3	l4	Statisk belastning# [N]	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
452501	RE.G1-080-RBL	80	12	30	39	1000	700	700	90
452506	RE.G1-100-RBL	100	12	30	44	1500	1000	1000	120
452511	RE.G1-125-RBL	125	15	35	44	1800	1200	1200	200
452516	RE.G1-150-RBL	150	20	45	59	2700	1800	1800	360

För statisk belastning, rullmotstånd och dynamisk lastkapacitet se Tekniska data (på sidan 1296).