

## MATERIAL

Sugkoppar i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR), gult naturgummi (NG) eller silikongummi (VMQ).  
Anslutning i nickelpåterad mässing.


## STANDARDUTFÖRANDE

- **VVA-18-A:** oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- **VVA-18-N:** naturgummi, utan anslutning.
- **VVA-18-NG:** gult naturgummi, utan anslutning.
- **VVA-18-S:** silikongummi, utan anslutning.
- **VVA-18-T-A:** oljebeständigt gummi, med anslutning.
- **VVA-18-T-N:** naturgummi, med anslutning.
- **VVA-18-T-NG:** gult naturgummi, med anslutning.
- **VVA-18-T-S:** silikongummi, med anslutning.

## APPLIKATIONER

De används flitigt inom pappersindustrin, särskilt för hantering av pappersark och etiketter.

Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



## VVA-18-A

| Kod      | Benämning | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] |   |
|----------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|--------------------|---|
| VV.45009 | VVA-18-A  | 18 | 5  | 11 | 10 | 2.5 | 7.5 | 0.6        | 459                | 1 |

## VVA-18-N

| Kod      | Benämning | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] |   |
|----------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|--------------------|---|
| VV.45010 | VVA-18-N  | 18 | 5  | 11 | 10 | 2.5 | 7.5 | 0.6        | 459                | 1 |

## VVA-18-NG


| Kod      | Benämning | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] |   |
|----------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|--------------------|---|
| VV.45011 | VVA-18-NG | 18 | 5  | 11 | 10 | 2.5 | 7.5 | 0.6        | 459                | 1 |

## VVA-18-S

| Kod      | Benämning | d  | d1 | d2 | h  | h1  | h2  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] |   |
|----------|-----------|----|----|----|----|-----|-----|------------|--------------------|---|
| VV.45012 | VVA-18-S  | 18 | 5  | 11 | 10 | 2.5 | 7.5 | 0.6        | 459                | 1 |

\* Kraften hos de sugkoppar som anges i tabellen motsvarar 1/3 av värdet av den teoretiska kraften, beräknad vid en vakuumnivå på -75 KPa och en säkerhetskoefficient på 3.

# Indikerar sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som ska läggas till hela distributionskretsen för vakuum för beräkning av evakueringstiden, särskilt om flera sugkoppar används.



VVA-18-T-A

| Kod      | Benämning       | d  | d1   | d2 | h  | h1  | h2 | h3 | h4 | s  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] | ⚖  |
|----------|-----------------|----|------|----|----|-----|----|----|----|----|------------|--------------------|----|
| VV.45013 | VVA-18-G1/8-T-A | 18 | G1/8 | 11 | 23 | 2.5 | 10 | 5  | 8  | 14 | 0.6        | 459                | 13 |

VVA-18-T-N

| Kod      | Benämning       | d  | d1   | d2 | h  | h1  | h2 | h3 | h4 | s  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] | ⚖  |
|----------|-----------------|----|------|----|----|-----|----|----|----|----|------------|--------------------|----|
| VV.45014 | VVA-18-G1/8-T-N | 18 | G1/8 | 11 | 23 | 2.5 | 10 | 5  | 8  | 14 | 0.6        | 459                | 13 |

VVA-18-T-NG

| Kod      | Benämning        | d  | d1   | d2 | h  | h1  | h2 | h3 | h4 | s  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] | ⚖  |
|----------|------------------|----|------|----|----|-----|----|----|----|----|------------|--------------------|----|
| VV.45015 | VVA-18-G1/8-T-NG | 18 | G1/8 | 11 | 23 | 2.5 | 10 | 5  | 8  | 14 | 0.6        | 459                | 13 |

VVA-18-T-S

| Kod      | Benämning       | d  | d1   | d2 | h  | h1  | h2 | h3 | h4 | s  | F*<br>[Kg] | Volymen #<br>[mm3] | ⚖  |
|----------|-----------------|----|------|----|----|-----|----|----|----|----|------------|--------------------|----|
| VV.45016 | VVA-18-G1/8-T-S | 18 | G1/8 | 11 | 23 | 2.5 | 10 | 5  | 8  | 14 | 0.6        | 459                | 13 |

\* Kraften hos de sugkoppar som anges i tabellen motsvarar 1/3 av värdet av den teoretiska kraften, beräknad vid en vakuumnivå på -75 KPa och en säkerhetskoefficient på 3.

# Indikerar sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som ska läggas till hela distributionskretsen för vakuum för beräkning av evakueringstiden, särskilt om flera sugkoppar används.