



SIDOSTYCKEN

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta

RÖR

Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.

TRYCKKNAPP

Aluminium, blå färg liknande RAL5002.

STANDARDUTFÖRANDE

Förnicklade stålbusningar, gångat ej genomgående hål.

- **RH-FG18-P3-A:** en pneumatisk ventil, normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på tryckknappen.
- **RH-FG18-P3-B:** en pneumatisk ventil, normalt öppen (V-B), som öppnas genom att trycka på tryckknappen.
- **RH-FG18-P3-AA:** två pneumatiska ventiler, normalt öppna (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
- **RH-FG18-P3-AB:** en pneumatisk ventil (1), normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen, och en pneumatisk ventil (2), normalt stängd (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
- **RH-FG18-P3-BA:** en pneumatisk ventil (1), normalt stängd (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen, och en pneumatisk ventil (2), normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
- **RH-FG18-P3-BB:** två pneumatiska ventiler, normalt stängda (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen.

FUNKTION



Handtaget levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör.

Handtaget ger direkt kontroll över ett enkelverkande pneumatiskt ställ- don (3/2-ventil) med en eller två självständiga kontroller.

Handtaget har en vakuumurladdningsfunktion.

ANDRA STANDARDUTFÖRANDEN

RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11 (se sidan -).



Tekniska funktioner	
Funktion	Filtrerad luft
Driftstryck	Max. 10 bar
Högsta arbetstemperatur	-5° ÷ +70°C
Lastkapacitet	120 NI/min (6 bar)
Arbetande kraft	14 N (indipendente dalla pres- sione di esercizio)
Nominell diameter för luftpas- sage	Ø 4 mm

Bormall

