

FÄLG

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

TYP AV RULLMEKANISM

Nav med genomgående hål.

SVÄNGBAR FÄSTPLATTA

Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 2200N.

Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkranen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll.

Det består av (se Fig.1):

1. fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
2. gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
3. svängkran: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
6. dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.

MASKINFOT

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Gängstång med mutter, led och sexkant för justering i polerat förzinkat stål.

Glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.



APPLIKATIONER

Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.

Hjulet med glidskyddad fot gör att vagnar eller maskiner kan lyftas för att manövreras på ett säkert sätt, och gör det samtidigt enkelt att flytta utrustningen genom att helt enkelt justera fotens sexkant. Fasta arbetsstationer och arbetsutrustning förvandlas praktiskt taget till mobila arbetsstationer.

Den glidskyddade skivan ger konstruktionen bättre stabilitet.

För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.FF (se sidan 1248).



Kod	Benämning	d	d1	d2	l1	l2	l3	H	B	L	b1	b2	b3	b4	h1	h2 min	h2 max	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
450981	RLE.F8-080-SBP-AS-N	80	9	32	45	60	30	107	100	85	75	80	40	37	20	95	115	1500	1800	700
450983	RLE.F8-100-SBP-AS-N	100	9	32	45	60	30	128	100	85	75	80	35	37	20	118	140	1750	2000	750
450985	RLE.F8-125-SBP-AS-N	125	9	32	45	60	38	157	100	85	75	80	37	43	20	150	172	2000	2200	1070

För rullmotstånd och dynamisk lastkapacitet se Tekniska data (på sidan 1296).