



SLITBANA

Gjuten polyuretan, hårdhet 55 Shore D.

FÄLG

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

TYP AV RULLMEKANISM

Nav med genomgående hål.

SVÄNGBAR FÄSTPLATTA

Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 2200N.

Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkranen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll.

Det består av (se Fig.1):

1. fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
2. gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
3. svängkran: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
6. dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.

MASKINFOT



Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta. Gångstång med mutter, led och sexkant för justering i polerat förzinkat stål. Glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.

APPLIKATIONER

Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage. Hjulet med glidskyddad fot gör att vagnar eller maskiner kan lyftas för att manövreras på ett säkert sätt, och gör det samtidigt enkelt att flytta utrustningen genom att helt enkelt justera fotens sexkant. Fasta arbetsstationer och arbetsutrustning förvandlas praktiskt taget till mobila arbetsstationer.

Den glidskyddade skivan ger konstruktionen bättre stabilitet.

För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.FF (se sidan 1248).



Kod	Benämning	d	d1	d2	l1	l2	l3	H	B	L	b1	b2	b3	b4	h1	h2 min	h2 max	Rullmotstånd# [N]	Dynamisk lastkapacitet# [N]	⚖
451581	RLE.FF-080-SBP-AS-N	80	9	32	45	60	30	107	100	85	75	80	40	37	20	95	115	1200	1200	800
451583	RLE.FF-100-SBP-AS-N	100	9	32	45	60	30	128	100	85	75	80	35	37	20	118	140	1700	1700	870
451585	RLE.FF-125-SBP-AS-N	125	9	32	45	60	35	157	100	85	75	80	37	43	20	150	172	2300	2200	1100

För rullmotstånd och dynamisk lastkapacitet se Tekniska data (på sidan 1296).