

MATERIAL

Hölje och gängad bussning i förzinkat stål (RMC) eller rostfritt stål (RMC-SST), formad som en hake eller ögla.

STANDARDUTFÖRANDE

- **RMC-HF**: hård ferritmagnet, tål temperaturer upp till 200°C.
- **RMC-HF-SST**: hård ferritmagnet, tål temperaturer upp till 220°C.
- **RMC-HF-A**: hårdferrit magnet, tål temperaturer upp till 200 °C, med krokformad insats.
- **RMC-HF-B**: hårdferrit magnet, tål temperaturer upp till 200 °C, med öglaformad insats.
- **RMC-SC**: (SmCo) Samarium kobolt magnet, tål temperaturer upp till 200°C.
- **RMC-ND**: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

Tekniska data magneter (på sidan 1052).



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMC cylindriska magneter är skärmda magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.

På grund av den lägre magnetiska konduktiviteten för rostfritt stål är vidhäftningskraften för RMC-HF-SST utförandet lägre än motsvarande version i förzinkat stål.



RMC-HF
RMC-HF-SST




RMC-HF

Kod	Benämning	D	d	L	h	d1	l1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
501201	RMC-HF-10-M3	10 ±0.1	M3	4.5 +0.2/-0.1	5	6 ±0.1	7	4	3
501203	RMC-HF-13-M3	13 ±0.1	M3	4.5 +0.2/-0.1	5	6 ±0.1	7	10	5
501205	RMC-HF-16-M3	16 ±0.1	M3	4.5 +0.2/-0.1	5	6 ±0.1	7	18	6
501207	RMC-HF-20-M3	20 ±0.1	M3	6 +0.2/-0.1	5	6 ±0.1	7	30	12
501209	RMC-HF-25-M4	25 ±0.1	M4	7 +0.3/-0.1	7	8 ±0.1	8	40	20
501211	RMC-HF-32-M4	32 ±0.1	M4	7 +0.3/-0.1	7	8 ±0.1	8	80	31
501212	RMC-HF-36-M4	36 +0.2/-0.1	M4	7.7 +0.3/-0.2	9	8 ±0.2	9	100	42
501213	RMC-HF-40-M5	40 +0.2/-0.1	M5	8 +0.4/-0.1	9	10 ±0.1	10	125	59
501214	RMC-HF-47-M4	47 +0.2/-0.1	M4	9 +0.4/-0.2	9	8 ±0.2	9	180	86
501215	RMC-HF-50-M6	50 +0.2/-0.1	M6	10 +0.5/-0.1	11	12 ±0.1	12	220	111
501216	RMC-HF-57-M6	57 +0.2/-0.1	M6	10.5 +0.5/-0.2	12.5	12 ±0.2	12.5	280	151
501217	RMC-HF-63-M8	63 +0.3/-0.1	M8	14 +0.5/-0.1	14	15 ±0.1	16	350	242
501219	RMC-HF-80-M10	80 +0.5/-0.1	M10	18 +0.5/-0.1	15	20 ±0.1	16	600	500
501221	RMC-HF-100-M12	100 +0.5/-0.1	M12	22 +0.5/-0.1	18	22 ±0.1	21	900	948
501223	RMC-HF-125-M14	125 +0.5/-0.1	M14	26 +0.5/-0.1	20	25 ±0.1	24	1300	1732

RMC-HF-SST

Kod	Benämning	D	d	L	h	d1	l1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
501281	RMC-HF-SST-25	25 ±0.1	M5	7 +0.3/-0.1	9	8	9	32	20
501283	RMC-HF-SST-32	32 ±0.1	M5	7 +0.3/-0.1	9	8	9	64	31
501285	RMC-HF-SST-40	40 +0.2/-0.1	M5	8 +0.3/-0.1	9	8	8.5	100	56
501287	RMC-HF-SST-50	50 +0.2/-0.1	M5	10 +0.4/-0.1	9	8	8.5	175	105
501289	RMC-HF-SST-63	63 +0.3/-0.1	M5	14 +0.5/-0.1	9	8	8	280	228

* De nominella värdena av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.



RMC-SC

Kod	Benämning	D ± 0.1	d	L	h	d1	l1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
501261	RMC-SC-6-M3	6	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	5	2
501263	RMC-SC-8-M3	8	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	11	3
501265	RMC-SC-10-M3	10	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	20	4
501267	RMC-SC-13-M3	13	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	40	6
501269	RMC-SC-16-M4	16	M4	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	60	8
501271	RMC-SC-20-M4	20	M4	6 ± 0.1	7	8 ± 0.2	7	90	16
501273	RMC-SC-25-M4	25	M4	7 ± 0.2	7	8 ± 0.2	7	150	28
501275	RMC-SC-32-M5	32	M5	7 ± 0.2	8	10 ± 0.2	8.5	220	47
501276	RMC-SC-40-M6	40	M6	8 ± 0.2	8	10 ± 0.2	10	580	81

RMC-ND

Kod	Benämning	D ± 0.1	d	L	h	d1	l1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
501231	RMC-ND-6-M3	6	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	5	2
501233	RMC-ND-8-M3	8	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	13	3
501235	RMC-ND-10-M3	10	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	25	4
501237	RMC-ND-13-M3	13	M3	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	60	5
501239	RMC-ND-16-M4	16	M4	4.5 ± 0.1	6	6 ± 0.1	7	95	7
501241	RMC-ND-20-M4	20	M4	6 ± 0.1	7	8 ± 0.2	7	140	16
501243	RMC-ND-25-M4	25	M4	7 ± 0.2	7	8 ± 0.2	7	200	27
501245	RMC-ND-32-M5	32	M5	7 ± 0.2	8	10 ± 0.2	8.5	350	45
501247	RMC-ND-40-M6	40	M6	8 ± 0.2	8	10 ± 0.2	9	670	80
501249	RMC-ND-47-M6	47	M6	9.2 $\pm 0.2/-0.3$	11.5	12 ± 0.2	12.5	790	115
501251	RMC-ND-50-M8	50	M8	10 ± 0.2	10	15 ± 0.2	11	1000	160

RMC-HF-A

Kod	Benämning	D	L	l2 ± 1	d1	d2 ± 1	d3	l1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
501151	RMC-HF-16-A	16 ± 0.1	4.5	24.5	6 ± 0.1	10	3	7	18	6
501155	RMC-HF-25-A	25 ± 0.1	7	30.5	8 ± 0.1	13.5	4	8	40	23
501161	RMC-HF-32-A	32 ± 0.1	7	30.5	8 ± 0.1	13.5	4	8	80	34
501165	RMC-HF-40-A	40 $\pm 0.2/-0.1$	8	30.5	10 ± 0.1	13.5	4	10	125	59
501171	RMC-HF-50-A	50 $\pm 0.2/-0.1$	10	32	12 ± 0.1	13.5	4	12	220	109
501175	RMC-HF-63-A	63 $\pm 0.3/-0.1$	14	36	15 ± 0.1	13.5	4	16	350	232
501181	RMC-HF-80-A	80 $\pm 0.5/-0.1$	18	57.5	20 ± 0.1	23	6	16	600	490

RMC-HF-B

Kod	Benämning	D	L	l2 ± 1	d1	d2 ± 1	d3	l1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
501152	RMC-HF-16-B	16 ± 0.1	4.5	24.5	6 ± 0.1	10	3	7	18	6
501156	RMC-HF-25-B	25 ± 0.1	7	30.5	8 ± 0.1	12.5	4	8	40	23
501162	RMC-HF-32-B	32 ± 0.1	7	30.5	8 ± 0.1	12.5	4	8	80	34
501166	RMC-HF-40-B	40 $\pm 0.2/-0.1$	8	30.5	10 ± 0.1	12.5	4	10	125	59
501172	RMC-HF-50-B	50 $\pm 0.2/-0.1$	10	35	12 ± 0.1	12.5	4	12	220	108
501176	RMC-HF-63-B	63 $\pm 0.3/-0.1$	14	38	15 ± 0.1	12.5	4	16	350	233
501182	RMC-HF-80-B	80 $\pm 0.5/-0.1$	18	51.5	20 ± 0.1	20	6	16	600	497

* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.