

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå färg.

STANDARDUTFÖRANDE

- **ZCR**: fyrkantiga kuggstänger.
- **ZCR-A**: fyrkantiga kuggstänger med stålkärna.
- **ZCR-PL**: kuggstänger med monteringsfäste för montering på ett plan parallellt med kuggarna.
- **ZCR-PD**: kuggstänger med monteringsfäste för montering på ett plan vinkelrätt mot kuggarna.
- **ZCR-T**: "T" formade kuggstänger.

KÄNNETECKEN


De belastningar som rapporteras i tabellerna anger den maximala belastningen som kan appliceras på en enda kugge. Justeringen mellan två eller flera kuggstänger kan bara garanteras för utförande ZCR-A med modul 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0.

TEKNISKA DATA


Se: Transmissionsdetaljer (på sidan -).

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN


Speciella längder på förfrågan. För speciallängderna gäller att ingreppet inte kan garanteras i händelse av feljustering.



ZCR (M = 0.5)



ZCR (M = 1)




ZCR


Kod	Benämning	Modul M	L	L#	B	H	Fmax [N]	⚖
552001	ZCR-0.5-250	0.5	251	251	8	8	99	19
552011	ZCR-1.0-150	1.0	166	156	15	15	372	49
552021	ZCR-1.0-250	1.0	265	256	15	15	372	80

Tändningslängd

ZCR-A (M ≤ 3)




ZCR-A (M = 4)




ZCR-A

Kod	Benämning	Modul M	L	B	H	a	Fmax [N]	⚖
552201	ZCR-A-1.0-350	1	352	15	15	8 x 8	372	262
552211	ZCR-A-1.5-250	1.5	254	17	17	8 x 8	633	189
552221	ZCR-A-1.5-500	1.5	565	17	17	8 x 8	633	433
552231	ZCR-A-2.0-250	2	251	20	20	10 x 10	993	279
552241	ZCR-A-2.0-500	2	565	20	20	10 x 10	993	630
552251	ZCR-A-3.0-250	3	254	30	30	15 x 15	2234	630
552261	ZCR-A-3.0-500	3	500	30	30	15 x 15	2234	1256
552281	ZCR-A-4.0-1000	4	1018	20	28	10 x 10	1986	1250




ZCR-PL

Kod	Benämning	Modul M	L	B	H	b1	Fmax [N]	⚖
552101	ZCR-1.0-150-PL	1.0	151	15	15.5	25.5	372	36
552111	ZCR-1.0-250-PL	1.0	248	15	15.5	25.5	372	58



ZCR-PD

Kod	Benämning	Modul M	L	B	H	h1	Fmax [N]	⚖
552121	ZCR-1.0-150-PD	1.0	151	15	15.5	26.5	372	34
552131	ZCR-1.0-250-PD	1.0	248	15	15.5	26.5	372	55



ZCR-T

Kod	Benämning	Modul M	L	B	H	h1	Fmax [N]	⚖
552141	ZCR-1.0-150-T	1.0	151	15	13	4	372	26
552151	ZCR-1.0-250-T	1.0	248	15	13	4	372	42