

MATERIAL

Gängad tapp i förzinkat stål.

GLIDSKYDD

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.

STANDARDUTFÖRANDE

(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

- **RMS-P-ND-1-BK**: med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg, med gängad tapp.
- **RMS-P-ND-1-WT**: med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg, med gängad tapp.
- **RMS-P-ND-2-BK**: med antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg, med två gängade tappar.
- **RMS-P-ND-2-WT**: med antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg, med två gängade tappar.




Tekniska data magneter (på sidan 1052).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMS-P platta rektangulära fästmagneter är skärnade magnetsystem med höga prestanda och måttliga totalmått.

Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft.

Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.




RMS-P-ND-1-BK

Kod	Benämning	B	d	H	h1	h2	Nominell häftkraft* [N]	⚖️
502977	RMS-P-ND-35x22,5-1-BK	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	93	21
502993	RMS-P-ND-55x22,5-1-BK	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	140	31
503051	RMS-P-ND-59x45-1-BK	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	240	86
503055	RMS-P-ND-74x45-1-BK	74 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	360	111
502997	RMS-P-ND-75x22,5-1-BK	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	205	44
503059	RMS-P-ND-110x45-1-BK	110 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	530	163

RMS-P-ND-1-WT

Kod	Benämning	B	d	H	h1	h2	Nominell häftkraft* [N]	⚖️
502978	RMS-P-ND-35x22,5-1-WT	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	93	21
502994	RMS-P-ND-55x22,5-1-WT	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	140	31
503052	RMS-P-ND-59x45-1-WT	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	240	86
503056	RMS-P-ND-74x45-1-WT	74 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	360	111
502998	RMS-P-ND-75x22,5-1-WT	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	205	44
503060	RMS-P-ND-110x45-1-WT	110 ±0.3	M8	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	530	163

* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.



RMS-P-ND-2-BK

Kod	Benämning	B	d	H	h1	h2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
502979	RMS-P-ND-35x22,5-2-BK	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	17	93	22
502995	RMS-P-ND-55x22,5-2-BK	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	30	140	32
503053	RMS-P-ND-59x45-2-BK	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	27	240	91
503057	RMS-P-ND-74x45-2-BK	74 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	36	360	114
502999	RMS-P-ND-75x22,5-2-BK	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	50	205	45
503061	RMS-P-ND-110x45-2-BK	110 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	68	530	168

RMS-P-ND-2-WT

Kod	Benämning	B	d	H	h1	h2	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
502980	RMS-P-ND-35x22,5-2-WT	35 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	17	93	22
502996	RMS-P-ND-55x22,5-2-WT	55 ±0.2	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	30	140	32
503054	RMS-P-ND-59x45-2-WT	59 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	27	240	91
503058	RMS-P-ND-74x45-2-WT	74 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	36	360	114
503000	RMS-P-ND-75x22,5-2-WT	75 ±0.3	M4	22.5 ±0.2	6 ±0.2	6	50	205	45
503062	RMS-P-ND-110x45-2-WT	110 ±0.3	M6	45 ±0.3	8.5 ±0.2	15	68	530	168

* De nominella värden av vidhäftningskraften är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

