

MATERIAL

(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.
Bussning i förzinkat stål.

GLIDSKYDD

Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.

STANDARDUTFÖRANDE

Ett genomgående hål för skruv med försänkt platt huvud:

- **RMS-SH-ND-1-BK**: Antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg .
- **RMS-SH-ND-1-WT**: Antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.

Två genomgående hål för örsänkta skruvar:


- **RMS-SH-ND-2-BK**: Antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg .
- **RMS-SH-ND-2-WT**: Antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.

Tekniska data, magneter (på sidan 1052).

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

RMS-SH platta rektangulära fästmagneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.

Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft. Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.




RMS-SH-ND-1-BK

Kod	Benämning	B	d	H	h ±0.2	d1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
503461	RMS-SH-ND-35x22,5-4-1-BK	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	75	18
503463	RMS-SH-ND-55x22,5-4-1-BK	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	120	30
503469	RMS-SH-ND-75x22,5-4-1-BK	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	195	41
503465	RMS-SH-ND-59x45-5-1-BK	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	240	79
503467	RMS-SH-ND-74x45-6-1-BK	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	360	101
503471	RMS-SH-ND-110x45-6-1-BK	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	530	154

RMS-SH-ND-1-WT

Kod	Benämning	B	d	H	h ±0.2	d1	Nominell häftkraft* [N]	⚖
503462	RMS-SH-ND-35x22,5-4-1-WT	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	75	18
503464	RMS-SH-ND-55x22,5-4-1-WT	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	120	30
503470	RMS-SH-ND-75x22,5-4-1-WT	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	195	41
503466	RMS-SH-ND-59x45-5-1-WT	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	240	79
503468	RMS-SH-ND-74x45-6-1-WT	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	360	101
503472	RMS-SH-ND-110x45-6-1-WT	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	530	154

* De nominella vidhäftningskraftvärdena är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.



RMS-SH-ND-2-BK

Kod	Benämning	B	d	H	h ±0.2	d1	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
503473	RMS-SH-ND-35x22,5-4-2-BK	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	17	75	19
503475	RMS-SH-ND-55x22,5-4-2-BK	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	30	120	31
503481	RMS-SH-ND-75x22,5-4-2-BK	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	50	195	43
503477	RMS-SH-ND-59x45-5-2-BK	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	27	240	80
503479	RMS-SH-ND-74x45-6-2-BK	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	36	360	102
503483	RMS-SH-ND-110x45-6-2-BK	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	68	530	155

RMS-SH-ND-2-WT

Kod	Benämning	B	d	H	h ±0.2	d1	f	Nominell häftkraft* [N]	⚖
503474	RMS-SH-ND-35x22,5-4-2-WT	35±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	17	75	19
503476	RMS-SH-ND-55x22,5-4-2-WT	55±0.2	4.3	22,5±0.2	6	8	30	120	31
503482	RMS-SH-ND-75x22,5-4-2-WT	75±0.3	4.3	22,5±0.2	6	8	50	195	43
503478	RMS-SH-ND-59x45-5-2-WT	59±0.3	5.5	45±0.3	8.5	12	27	240	80
503480	RMS-SH-ND-74x45-6-2-WT	74±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	36	360	102
503484	RMS-SH-ND-110x45-6-2-WT	110±0.3	6.5	45±0.3	8.5	12	68	530	155

* De nominella vidhäftningskraftvärdena är ungefärliga och är baserade på magnetiska egenskaper som observerats i laboratorieprover.

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

