RoHS

MATERIAL
Zink-Druckguss, kunststoffbeschicht, schwarz RAL 9005 (**SW**) oder grau RAL 9006 (**SR**), matt.

STIFT
Thermoplast (Polyacetal POM).

ARBEITSTEMPERATUR
80°C.

FEDER
Edelstahl nichtrostend 1.4319.

ACHSE
Edelstahl AISI 303.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **CMVT-A1**: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 0.5 Nm.
- **CVMT-C1**: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, drehmoment 0.5 Nm.
- **CMVT-A2**: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 1 Nm.
- **CMVT-C2**: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, Widerstandsmoment 1 Nm.
- **CMVT-A3**: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 2.5 Nm.
- **CMVT-C3**: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, drehmoment 2.5 Nm.
- **CMVT-A4**: Arretierung bei Winkel -90° / 0° / 90°/ 180° drehmoment 4 Nm.
- **CMVT-C4**: Arretierung bei Winkel -3° / 117°, Widerstandsmoment 4 Nm.


DREHWINKEL (RICHTWERT)
Max. Drehwinkel: ca. 270º (-90° und +180°, wobei 0° jene Stellung ist, in der die zwei miteinander verbundenen Oberflächen auf einer Ebene sind).

DREHMOMENT
Der Drehmoment entspricht jenem Wert der angewandt werden muss, um das arretierte Scharnier zu lösen.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die interne Rastvorrichtung ermöglicht je nach Ausführung drei verschiedene Raststellungen der Tür.
Dies ist besonders vorteilhaft bei Türen, die zum Be- und Entladen bzw. zur Wartung oder Reparatur häufig geöffnet und geschlossen werden müssen.
Die Positionierung der Rastung bei –3° des CMVT-C2 bewirkt, dass die Tür oder Klappe nach dem Schließen einen leichten Druck auf den Rahmen ausübt.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- PCM-SP: Gewindeplatten für Scharniere.
- PCM-TH: Gewindeplatten für die Montage von Scharnieren.








CMVT-A



CMVT-C







CMVT-A1


Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428890	CMVT.60-A1-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158
428889	CMVT.60-A1-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158

CMVT-C1

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428900	CMVT.60-C1-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158
428899	CMVT.60-C1-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	158

elesa 7/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



CMVT-A2

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428892	CMVT.60-A2-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	156
428891	CMVT.60-A2-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	156

CMVT-C2

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428897	CMVT.60-C2-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	155
428896	CMVT.60-C2-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	154

CMVT-A3

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428894	CMVT.60-A3-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190
428893	CMVT.60-A3-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190

CMVT-C3

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428902	CMVT.60-C3-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190
428901	CMVT.60-C3-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	190

CMVT-A4

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428898	CMVT.60-A4-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191
428895	CMVT.60-A4-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191

CMVT-C4

Code	Beschreibung	b_1	d_3	h_1	L	H	f	h_2	h_4	⚖
428904	CMVT.60-C4-SW	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191
428903	CMVT.60-C4-SR	20	8.3	9.5	60	18.5	36	7.5	19	191

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.