

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå färg liknande RAL 7046, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

- **SQT-A**: med två spår för M8 skruv.
- **SQT-F**: med två hål för M8 skruv och centrerings tappar.
- **SQT-AF**: med spår och hål för M8 skruv och centrerings tappar.

Vid montering med två skruvar i spåren, föreslår vi att du använder skruvar typ UNI 9327.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

SQT. monteringsvinklar är särskilt lämpade för en enkel montering av olika detaljer gjorda av aluminiumprofiler som säkerhetsskydd i maskiner och utrustning.

Utformning och material ger enastående mekaniska egenskaper såsom styvhet, stabilitet och värmetålighet.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


Täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) serien CO.SQT, grå färg liknande RAL 7046, halvblank yta, halvblank yta, i syfte att undvika deponering av smuts och damm inne i vinklar.

Kod	Benämning	Täcklock för
156101	CO.SQT.40-18	SQT.40-18
156103	CO.SQT.40-25	SQT.40-25
156105	CO.SQT.43-43	SQT.43-43




TEKNISKA DATA

För korrekt användning måste de påfrestningar som tillämpas på monteringsvinklarna uppfylla de villkor som anges nedan.

Benämning	F [N]	F•L [N]
SQT.40-18	< 600	< 25
SQT.40-25	< 700	< 30
SQT.43-43	< 750	< 35



FMA design



Kod	Benämning	L	B	h	h1	l1	b1	f	f1	f2	d	C# [Nm]	Δ
156111	SQT.40-18-A-8	40	18.5	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	12
156113	SQT.40-18-F-8	40	18.5	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	14
156115	SQT.40-18-AF-8	40	18.5	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	13
156121	SQT.40-25-A-8	40	25	7	-	-	8.5	13	14.5	-	-	5	18
156123	SQT.40-25-F-8	40	25	7	4	8	-	-	-	22.5	8.5	5	20
156125	SQT.40-25-AF-8	40	25	7	4	8	8.5	13	14.5	22.5	8.5	5	19
156131	SQT.43-43-A-8	43	43	8	-	-	8.5	13	17	-	-	5	32

Förslaget åtdragningsmoment för monteringskruvar.