

RÖRKOPPLING

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 (C9) svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), mot UV-strålar, matt yta.

SKRUVAR OCH MUTTRAR (MEDFÖLJER)

Insexskruv med cylindrisk skalle av antikärvbehandlat rostfritt stål AISI 304.

Självlåsande muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

KÄNNETECKEN

Rörkopplingar för rör med en diameter på $18 \pm 0,2$ och $30 \pm 0,2$ mm. För rör med mindre diameter kan reduktionshylsan TCC-A användas (beställs separat).

Tryckskruvorna "s" kan ersättas med kitet TCC-KS.

TEKNISKA DATA



De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till föreslaget vridmoment "C#".

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN (BESTÄLLS SEPARAT)


- TCC-A (se sidan -): reduktionshyllsor.
- TCC-KS (se sidan -): fastspänningskit.
- TCC-KV (se sidan -): skruvar och spännmuttrar.
- GN 990 (se sidan -): anslutningsrör.





ELESA Original design



TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN



C9 RAL9005 C33 RAL7040

INOX
STAINLESS
STEEL

Kod	Benämning	d	L	B	f	l3	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600121-C9	TCC-CR-18-18-C9	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
600121-C33	TCC-CR-18-18-C33	18	65	29	34	21	M6	5	2150	17	41
600221-C9	TCC-CR-30-30-C9	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123
600221-C33	TCC-CR-30-30-C33	30	100.5	45	54.5	27	M8	12	1350	21	123

Föreslaget vridmoment för skruvmontering.

* Motstånd mot att röret dras ut

** Motstånd mot vridning av röret