MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

ABDECKKAPPE
- ECO.S: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).


STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **ESP-EH:** Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Standard Kontermuttern
- **ESP-SH:** Durchlöcher für Senkschrauben.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Ein typisches Einsatzgebiet für Schalengriffe ESP. sind doppelflügelige Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die Abdeckschale stellt einen Schutz für die Finger des Bedienenden dar. Außerdem werden durch sie die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt. Die Abdeckschale wird lose beigelegt geliefert, bzw. kann extra bestellt werden.


TECHNISCHE DATEN
Zugbelastung: Der in der Tabelle angegebene F1 Wert ist das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.
Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 3 Nm.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- ECO.S: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ERGOSTYLE® ELESA Original design






ECO.S

Code	*Artikelnummer*	*Abdeckkappe für*
*29864-**	*ECO.S4-**	*ESP.110*

** Ergänzen mit Farbcode (C1,..., C17).*





*Ergänzen mit Farbcode: 265111-C2 ESP.110-EH-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Code	Artikelnummer	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	l1	l2	F1 [N]	⚖
265111-*	ESP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33
265151-*	ESP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.