

**1 STÄLLBAR LÅSSPAK OCH VINGMUTTER**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

**2 EXCENTERSPÄNNARE**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.



Råfflad justeringsring i polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

**4 DISTANSBUSSNING**

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

**5 SJÄLVLÅSANDE MUTTER**

AISI 316 rostfritt stål.

**6 STANDARDUTFÖRANDE**

- **TCC-KS-ERX**: ställbar låsspak med gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11), med svart knapp.



- **TCC-KS-EWN**: vingskruv med gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data på sidan A-11), med svart centrumlock.



- **TCC-KS-LAC**: Excenterspännare i AISI 303 rostfritt stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 304 947 : 4753 (se Tekniska data på sidan A-11).

**9 KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**


Fastspänningskit till TCC, som består av en distansbussning, en ställbar låsspak eller en vingskruv eller en excenterspännare, används vid ofta förekommande fastspänningsoperationer.




Kit med excenterspännare LAC möjliggör snabb och effektiv fastspänning i en enda rörelse. Den råfflade justeringsringen på undersidan gör att användaren kan justera klämkraften och samtidigt låsa spaken i önskat läge (för korrekt användning av spaken, se sidan - i katalogen).




ELESA Original design




TCC-KS-ERX



TCC-KS-EWN



TCC-KS-LAC



TCC-KS-ERX

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d	R	L	H	H1	d1	h2	I	För TCC	⚖
600509-C1	TCC-KS-ERX.30-SST-p-M6x30-C1	M6	30	37.5	30	33.5	6.3	8	30	TCC-18	19
600519-C1	TCC-KS-ERX.44-SST-p-M6x30-C1	M6	44	52	32.5	36	6.3	8	30	TCC-18	21
600525-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M6x30-C1	M6	63	72.5	43	47	6.3	8	30	TCC-18	31
600541-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M8x40-C1	M8	63	72.5	43	47	8.3	12	40	TCC-30	43
600557-C1	TCC-KS-ERX.78-SST-p-M8x40-C1	M8	78	89.5	54	58	8.3	12	40	TCC-30	62

TCC-KS-EWN

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d	D	L	d1	h2	I	För TCC	⚖
600607-C1	TCC-KS-EWN.48-SST-p-M6x30-C1	M6	47	24	6.3	8	30	TCC-18	20
600619-C1	TCC-KS-EWN.55-SST-p-M8x40-C1	M8	55	28	8.3	12	40	TCC-30	37

TCC-KS-LAC

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	d	R	D	hmin	hmax	d1	h2	I	x	För TCC	⚖
600651-C9	TCC-KS-LAC.80-SST-p-M8x50-R-C9	M8	79	26.5	26.5	28	8.3	18	50	1	TCC-30	76