

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Elastisk gaffel i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.

PACKNINGSRING

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi.
Husets hölje möjliggör, utöver att garantera positionering av O-ringen, en optimal tätning även med ett minimalt åtdragningsmoment.

SÄKERHETSKEDJA

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.
Fastsättning med hjälp av en självgående skruv $\varnothing 4.8$ mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

Den högsta kontinuerliga arbetstemperatur som kan uppnås inuti tanken är 100 °C.
Den maximala kontinuerliga arbetstemperaturen i den omgivande miljön får inte överstiga 60 °C.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Lämplig för att användas när man måste undvika att locket tappas bort.
Den elastiska gaffeln, som sitter i det särskilda spåret i locket, kan rotera fritt.
Spiralringen förbinder den elastiska fästgaffeln med kedjan.

TEKNISKA DATA


I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarar produkten mycket höga tryck motsvarande 100 bar eller högre.
Vi rekommenderar i alla fall att kontrollera produktens lämplighet med avseende på vätskans karaktär, driftstemperatur och appliceringstyp under de faktiska arbetsförhållandena.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Kedja i olika längder.
- Lock med fästvajer CV-T (ks. sivu -) i polyeten svart färg.
- Lock med vajer av rostfritt stål GN 111 (ks. sivu -), GN 111.2 (ks. sivu -), GN 111.4 (ks. sivu -).



ELESA Original design



Kod	Benämning	d	h	s	D	L	R	△
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30