



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

PACKNINGSRING

Platt bricka i NBR syntetgummi, eller i FKM (till exempel VITON®)*.

STANDARDUTFÖRANDE

- **TN.**: utan ventilationshål på sidan, NBR-tätning.
 - **TN-FKM**: utan ventilationshål på sidan, FKM-tätning.
- Lämplig för användning med bränslen (till exempel diesel och högoktanig bensin), alkoholer och svaga organiska syror.
- **TNF**: med ventilationshål på sidan, NBR-tätning.

MAXIMAL KONTINUERLIG ARBETSTEMPERATUR

100 °C.

TEKNISK INFORMATION

Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal tätthet och att packningsringen hålls i rätt position.

ANDRA STANDARDUTFÖRANDEN

- TCD. (ks. sivu 1516): oljepåfyllningspluggar.
- TSD. (ks. sivu 1518): oljeavtapningspluggar.


SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Pluggar för höga temperaturer.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.




ELESA Original design



TN.

Kod	Benämning	s	d	h	L	M	Åtdragningsmoment [Nm]	⚖
58284	TN.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4+5	4
58285	TN.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6+8	4
58286	TN.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6+8	5
58287	TN.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8+10	7
58288	TN.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8+10	8
58289	TN.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8+10	8
58290	TN.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10+12	12
58291	TN.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10+12	12
58292	TN.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10+12	14
58293	TN.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15+18	15
58401	TN.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15+18	20
58294	TN.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4+6	4
58295	TN.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4+6	4
58296	TN.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8+10	5
58297	TN.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8+10	8
58298	TN.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10+12	14
58299	TN.1	38	G 1	13	22	31	12+15	18
58411	TN.1¼	46	G 1 1/4	14	24	38	15+18	20
58413	TN.1½	55	G 1 1/2	15	26	46	15+18	24



TN-FKM

Kod	Benämning	s	d	h	L	M	Åtdragningsmoment [Nm]	
58275	TN.1/4-FKM	19	G 1/4	9	16	15	4+6	4
58276	TN.3/8-FKM	22	G 3/8	9	16	17	8+10	5
58277	TN.1/2-FKM	26	G 1/2	11	18	20.5	8+10	8
58278	TN.3/4-FKM	32	G 3/4	12	20	25	10+12	14
58279	TN.1-FKM	38	G 1	13	22	31	12+15	18

TNF

Kod	Benämning	s	d	h	L	M	Åtdragningsmoment [Nm]	
58334	TNF.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4+5	4
58335	TNF.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6+8	4
58336	TNF.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6+8	5
58337	TNF.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8+10	7
58338	TNF.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8+10	8
58339	TNF.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8+10	8
58340	TNF.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10+12	12
58343	TNF.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10+12	12
58344	TNF.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10+12	14
58345	TNF.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15+18	15
58451	TNF.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15+18	20
58346	TNF.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4+6	4
58347	TNF.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4+6	4
58348	TNF.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8+10	5
58349	TNF.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8+10	8
58350	TNF.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10+12	14
58353	TNF.1	38	G 1	13	22	31	12+15	18
58461	TNF.1 ¼	46	G 1 1/4	14	24	38	15+18	20
58463	TNF.1 ½	55	G 1 1/2	15	26	46	15+18	24