RoHS

GEHÄUSE
Stahl, gedreht **S**
verzinkt, blau passiviert


LAUFKUGEL
- Stahl, blank **BL**
- Edelstahl 1.3541 **NI**
- Kunststoff, Polyacetal (POM) **KU**

TRAGKUGELN
- Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
- Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI

STAUBSCHUTZ BEI GRÖSSE 22/30
Filz

INFORMATION
Kugelrollen GN 509.6 werden z. B. im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.
Zur Befestigung verfügen die Kugelrollen an der Unterseite über ein Innengewinde. Die Traglast wird über den Gehäuseboden eingeleitet.





GN 509.6

Code	Beschreibung	Größe	d_1	d_2	d_3 ±0.1	$h_{1\ ±0.3}$	$h_{2\ ±0.3}$	h_3	$t_{min.}$	Tragzahl C in N Statisch	⚖
GN.43791	GN 509.6-15-SBL-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	74
GN.43792	GN 509.6-15-SKU-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN.43793	GN 509.6-15-SNI-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN.43794	GN 509.6-22-SBL-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN.43795	GN 509.6-22-SKU-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN.43796	GN 509.6-22-SNI-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN.43797	GN 509.6-30-SBL-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN.43798	GN 509.6-30-SKU-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	250	360
GN.43799	GN 509.6-30-SNI-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	3500	460

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.