RoHS


GEHÄUSE
Stahlblech **S**
verzinkt, blau passiviert

LAUFKUGEL
- Stahl, blank **BL**
- Edelstahl 1.3541 **NI**
- Kunststoff, Polyacetal (POM) **KU**

TRAGKUGELN
- Stahl, blank bei Laufkugel BL / KU
- Edelstahl 1.4034 bei Laufkugel NI

INFORMATION
Kugelrollen GN 509.8 werden z. B. in der Fördertechnik oder an Packtischen eingesetzt, um schwere Lasten in jede beliebige Richtung ohne großen Kraftaufwand zu bewegen. Die Wälzlagerung der Kugel sorgt für eine zuverlässige Funktion und eine lange Lebensdauer.
Die Befestigung der Kugelrollen erfolgt über den Anschraubflansch.





GN 509.8

Code	Beschreibung	Größe	d_1	d_2	d_3 ±0.4	d_4	d_5	h_1 ±0.4	h_2 ±0.4	h_3	Tragzahl C in N Statisch	⚖
GN.45691	GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN.45692	GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN.45693	GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN.45694	GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN.45695	GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75
GN.45696	GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130

elesa 9/2026
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter Norm