

KONSOL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

BUSSNINGAR, BRICKOR OCH STOPPRING

AISI 304 rostfritt stål.

KULLAGER

Hög kvalitet med koder för spårbarhet. Kromstål.

SMÖRJNIPPEL

Rak typ, i förnicklad mässing med gasgंगा 1/8.

TÄTNINGSRINGAR

NBR gummy.

TÄCKLOCK

Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, RAL 7015
grå färg, matt yta.

Slutet lock för fäste eller genomgående axlar.

STANDARDUTFÖRANDE

- **UCP-T:** fäste med slutet lock.
- **UCP-P:** fäste för genomgående axel med lock och NBR-gummi packningsring för roterande axlar.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Mått i enlighet med ISO 3228.

Ett helt slutet system med packningsringar säkerställer skyddet av lagret från inträngning av smuts.

Max axelförskjutning = $2,5^\circ$.



BRUKSANVISNING

Montering med axlar utan ändstopp. För optimal drift, rekommenderar vi regelbunden smörjning med vanligt fett, som tål höga temperaturer och oxidation.

SPECIALUTFÖRANDEN PÅ FÖRFRÅGAN

- Kullager i AISI 440C rostfritt stål.
- Kullager i tum mått
- Fästen för axlar med diametrar i olika storlekar.
- Fästen polypropylen baserad (PP) teknopolymer, packringar och ojetätning i VITON®.

* Registrerat varumärke av DuPont Dow Elastomers.



UCP-T

Kod	Benämning															Kullager statisk	Kullager dynamisk	Fäste	
		d	d1	f1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h3	h4	belastning [N]	belastning [N]	belastning [N]		
419553	UCP.205-C-25-T	25	13	10	51.7	140	71.5	106	36.5	20	35	39	49	19.6	7000	14000	6000	363	
419563	UCP.206-C-30-T	30	13	10	55.7	163	84.5	121	43	20	36	41.7	53	20.7	11000	19000	9000	520	

UCP-P

Kod	Benämning	d	d1	f1	H	L	B	f	b1	b2	h1	h2	h4	Kullager statisk belastning [N]	Kullager dynamisk belastning [N]	Fäste belastning [N]	⚖️
419533	UCP.205-C-25-P	25	13	10	51.7	140	71.5	106	36.5	20	35	39	19.6	7000	14000	6000	371
419543	UCP.206-C-30-P	30	13	10	55.7	163	84.5	121	43	20	36	41.7	20.7	11000	19000	9000	526