
MATERIAL
Aluminium, Ovalprofil, mit antibakterieller Kunststoffbeschichtung, RAL 9005, schwarz.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Gewinde-Sacklöcher.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die Griffe GN 565-SMA sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antibakteriell wirkenden Pulverlack beschichtet.
Das Wirkprinzip verringert die Kontamination von Oberflächen innerhalb von 24 Stunden, sodass schließlich weniger als 1 % der Bakterien und weniger als 5 % der Viren überleben.
Sie werden im Allgemeinen im Gesundheitswesen, in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien usw. eingesetzt.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.





GN 565-SMA

Code	Beschreibung	b	d	$l_{\pm 0.25}$	a	h	t_{min}	r	⚖
GN.64682	GN 565-20-100-SMA	20	M6	100	13	49	10	13	90
GN.64687	GN 565-20-112-SMA	20	M6	112	13	49	10	13	93
GN.64702	GN 565-20-128-SMA	20	M6	128	13	51	10	13	103
GN.64707	GN 565-20-160-SMA	20	M6	160	13	51	10	13	128
GN.64747	GN 565-26-128-SMA	26	M8	128	17	55	12	17	182
GN.64752	GN 565-26-160-SMA	26	M8	160	17	57	12	17	213
GN.64762	GN 565-26-192-SMA	26	M8	192	17	57	12	17	240
GN.64767	GN 565-26-300-SMA	26	M8	300	17	57	12	17	347
GN.70104	GN 565-35-250-SMA	35	M10	250	25	75	15	25	629
GN.70111	GN 565-35-300-SMA	35	M10	300	25	75	15	25	722
GN.70118	GN 565-35-400-SMA	35	M10	400	25	75	15	25	907
GN.70125	GN 565-35-500-SMA	35	M10	500	25	75	15	25	1095

elesa 6/2026
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter Norm