Knöpfe in Hygienic Design

Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)

MATERIAL
- 1.4404 Edelstahl

DICHTUNGSRING
- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
- F: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
Mit Innengewinde, sandgestrahlt matt, (RA < 0,8µ)
- **GN 75.6-D-MT-H**: H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-MT-E**: EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-MT-F**: FKM-Dichtungsring.

Innengewinde, Hochglanzpoliert (RA <0,8µ):
- **GN 75.6-D-PL-H**: H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-PL-E**: EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-D-PL-F**: FKM-Dichtungsring.

Mit Gewindezapfen, sandgestrahlt matt (RA < 0,8µ):
- **GN 75.6-E-MT-H**: H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-MT-E**: EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-MT-F**: FKM-Dichtungsring.

Mit Gewindezapfen; hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ):
- **GN 75.6-E-PL-H**: H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-PL-E**: EPDM-Dichtungsring.
- **GN 75.6-E-PL-F**: FKM-Dichtungsring.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die Knöpfe GN 75.6 sind für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen gedacht.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.
Siehe Technische Daten Hygienic Design (auf Seite -).

ZUBEHÖR
Dichtringe: GN 7600.




9/2025 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

GN 75.6-D



GN 75.6-E



GN 75.6-D-MT-H

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	⚖
GN.38531	GN 75.6-20-M5-D-MT-H	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.38536	GN 75.6-25-M6-D-MT-H	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.38541	GN 75.6-32-M8-D-MT-H	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-MT-E

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	⚖
GN.32381	GN 75.6-20-M5-D-MT-E	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.32385	GN 75.6-25-M6-D-MT-E	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.32389	GN 75.6-32-M8-D-MT-E	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-MT-F

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d4	d5	h	tmin	⚖
GN.32431	GN 75.6-20-M5-D-MT-F	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN.32435	GN 75.6-25-M6-D-MT-F	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN.32439	GN 75.6-32-M8-D-MT-F	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-PL-H

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	⚖
GN.38532	GN 75.6-20-M5-D-PL-H	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.38537	GN 75.6-25-M6-D-PL-H	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.38542	GN 75.6-32-M8-D-PL-H	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-PL-E

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	tmin	⚖
GN.32382	GN 75.6-20-M5-D-PL-E	20	M 5	14	14	14.8	24	7	25
GN.32386	GN 75.6-25-M6-D-PL-E	25	M 6	16	16	16.8	29	9	45
GN.32390	GN 75.6-32-M8-D-PL-E	32	M 8	18	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-D-PL-F

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d4	d5	h	tmin	⚖
GN.32432	GN 75.6-20-M5-D-PL-F	20	M 5	14	14.8	24	7	25
GN.32436	GN 75.6-25-M6-D-PL-F	25	M 6	16	16.8	29	9	45
GN.32440	GN 75.6-32-M8-D-PL-F	32	M 8	18	18.8	37	12	82

GN 75.6-E-MT-H

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	⚖
GN.38533	GN 75.6-20-M5-E-MT-H	20	M5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.38538	GN 75.6-25-M6-E-MT-H	25	M6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.38543	GN 75.6-32-M8-E-MT-H	32	M8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-MT-E

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	⚖
GN.32383	GN 75.6-20-M5-E-MT-E	20	M5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32387	GN 75.6-25-M6-E-MT-E	25	M6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32391	GN 75.6-32-M8-E-MT-E	32	M8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-MT-F

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d3	d4	d5	h	l	⚖
GN.32433	GN 75.6-20-M5-E-MT-F	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32437	GN 75.6-25-M6-E-MT-F	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32441	GN 75.6-32-M8-E-MT-F	32	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-PL-H

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	⚖
GN.38534	GN 75.6-20-M5-E-PL-H	20	M5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.38539	GN 75.6-25-M6-E-PL-H	25	M6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.38544	GN 75.6-32-M8-E-PL-H	32	M8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-PL-E

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	d5	h	l	⚖
GN.32384	GN 75.6-20-M5-E-PL-E	20	M5	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32388	GN 75.6-25-M6-E-PL-E	25	M6	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32392	GN 75.6-32-M8-E-PL-E	32	M8	M 8	18	18.8	37	14	92

GN 75.6-E-PL-F

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d3	d4	d5	h	l	⚖
GN.32434	GN 75.6-20-M5-E-PL-F	20	M 5	14	14.8	24	10	28
GN.32438	GN 75.6-25-M6-E-PL-F	25	M 6	16	16.8	29	12	50
GN.32442	GN 75.6-32-M8-E-PL-F	32	M 8	18	18.8	37	14	92

Ganter Norm®

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

elesa®