



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, blank yta.

ARMAR

Mattförokromat stål komplett med handtag typ I.622 (se sidan 382) i teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE


Svartoxiderad stålbusning, utan centrumlock med förborrat genomgående hål.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN


Axial låsbricka GN 184 (se sidan 677).



ELESA Original design



$$C \text{ [Nm]} = F \text{ [N]} \cdot b \text{ [m]}$$



Kod	Benämning	D	dH9	L	L1	D2	d1	d3	I	C# [Nm]	Δ
65901	VBR.4/200	200	10	60	42	86	35	34	38	195	780
65911	VBR.4/280	274	10	74	42	86	35	34	38	195	1030
65921	VBR.4/320	312	10	80	42	86	35	34	38	195	1150
65931	VBR.4/370	363	10	90	42	86	35	34	38	195	1315

För maximalt vridmoment (C) och slaghållfasthet (L) se Tekniska data på sidan A-3.