Vertikal-Spanner

mit waagrechtem Fuß, Stahl oder Edelstahl

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MVA-A**: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.
Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben
- **MVA-E**: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten verzinkt.
Massiver Spannarm mit Halteschelle
- **MVA-AX**: Edelstahl AISI 304.
Offener Spannarm mit zwei Flankenscheiben
- **MVA-EX**: Edelstahl AISI 304.
Massiver Spannarm mit Halteschelle

BUCHSE

Stahl geschliffen und gehärtet.

GRIFF

Polyurethan, rot.


ANDRÜCKSCHRAUBEN

Separat zu bestellen


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.
Die neue Geometrie der Vertikal-Spanner MVA verleiht ihnen zusätzliche Belastbarkeit. Durch die Verwendung von gehärteten Lagerbuchsen und weiterer Verstärkungen wird ihre Lebensdauer wesentlich erhöht.
Langloch-Befestigungsbohrungen zur Montage mit inch Größen.








elesa 11/2019 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe. SPEEDY BLOCK











MVA-A

Code	Artikelnummer	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA520	MVA.75-A	20	29	34	5.2	M5	4.5	98	20.5	11	37.5	66.5	31.5	15÷16	24	2	750	1600	98
GG.AA530	MVA.130-A	28	35	42	6.2	M6	5.5	142	28	16	50	85	42	12.5÷19	27÷29	2.5	1050	1750	230
GG.AA540	MVA.230-A	40	43	45	8.5	M8	6.5	168	33.5	18	67.5	110.5	58	19÷20	32	3	2000	3200	380
GG.AA550	MVA.330-A	43	50	65	10.5	M10	8.5	195	43	22	79	129	76	29÷32	45÷46	3.5	2400	4000	604
GG.AA560	MVA.430-A	64	58	65	12.5	M12	8.5	247	55.5	26	106	164	104	32	45	4	2800	5000	1100
GG.AA570	MVA.530-A	90	80	95	12.5	M12	12.5	303	84.5	32	143	223	144	50÷51	70	7	4500	8750	2110

MVA-E

Code	Artikelnummer	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA524	MVA.75-E	29	34	M5	4.5	98	20.5	11	38	67	15÷16	24	4	2	750	1600	100
GG.AA534	MVA.130-E	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5÷19	27÷29	5	2.5	1050	1750	235
GG.AA544	MVA.230-E	43	45	M8	6.5	168	33.5	18	69	112	19÷20	32	6	3	2000	3200	390
GG.AA554	MVA.330-E	50	65	M10	8.5	195	42	20	80.5	130.5	29÷32	45÷46	7	3.5	2400	4000	604
GG.AA564	MVA.430-E	58	65	M12	8.5	247	55.5	26	108	166	32	45	10	4	2800	5000	1100
GG.AA574	MVA.530-E	80	95	M12	12.5	303	84.5	32	145	225	50÷51	70	10	7	4500	8750	2110

MVA-AX

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	l2	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS095	MVA.75-AX	20	29	34	5.2	M5	4.5	98	20.5	11	37.5	66.5	31.5	15÷16	24	2	750	1600	98
GG.AS150	MVA.130-AX	28	35	42	6.5	M6	5.5	142	28	16	50	85	42	12.5÷19	27÷29	2.5	1050	1750	230
GG.AS180	MVA.230-AX	40	43	45	8.5	M8	6.5	168	33.5	18	67.5	110.5	58	19÷20	32	3	2000	3200	380

MVA-EX

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS105	MVA.75-EX	29	34	M5	4.5	98	20.5	11	38	67	15÷16	24	4	2	750	1600	100
GG.AS160	MVA.130-EX	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5÷19	27÷29	5	2.5	1050	1750	235
GG.AS190	MVA.230-EX	43	45	M8	6.5	168	33.5	18	69	112	19÷20	32	6	3	2000	3200	390

* Haltekraft.

SPEEDY BLOCK

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.