

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Svartoxiderad stålbusning, brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.

- **VC.792-GXX**: för gravitations lägesindikator.

- **VC.792-PXX**: för mekanisk lägesindikator.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Vredets form utan kaviteter förhindrar ansamling av ohälsosam smuts och partiklar. Särskilt lämpade för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vatten eller ånga. Särskilt lämpade för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vatten eller ånga.

VAL AV INDIKATOR(BESTÄLLS SEPARAT)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.

Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G (på sidan 460) eller mekaniska lägesindikatorer typ P (på sidan 462).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Täcklock CP-XX (se sidan 484) för montering i stället för lägesindikator.


SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN

Trearmade stjärnvred med busning i rostfritt stål.




ELESA Original design

VC.792-GXX



VC.792-PXX



VC.792-GXX

Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	Indikator kombinationer
CE.30071	VC.792/72-GXX1 A-10	72	52	10	17	24	18	56	M5	6	15.9	19	GA01 - GA11
CE.30081	VC.792/98-GXX2 A-12	98	58	12	22	27.5	22	76.5	M5	6	20.5	19	GA02 - GA12 - GW12

VC.792-PXX

Kod	Benämning	D	L	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R		Indikator kombinationer
CE.30073	VC.792/72-PXX1 A-10	72	55	10	20.5	18	56	6	M5	M4	5	18.5	10.5	19	14.5	19	85	PA01 - PA11
CE.30083	VC.792/98-PXX2 A-12	98	58	12	22	30	76.5	6	M5	M4	6	20	12	19	13.1	28.5	207	PA02 - PA12 - PW12