



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Gångat genomgående hål.

- VCH.654-QA-AZ-FP: axeltapp i polerat, förzinkat stål.

- VCH.654-QA-SST-FP: Axeltapp i rostfritt stål AISI 303

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Vred VCH.654-QA är lämpliga för tillämpningar som kräver snabbspänning (Quick Action). Den femuddiga formen gör att användaren kan greppa det på rätt sätt med fingrarna och förhindrar ansamling av ohygieniska rester, tack vare en bakre del utan hålrum. Metaldelen, som är gjord i rostfritt stål AISI 303, är lämplig för användning i miljöer där det krävs korrosionsbeständiga material.

MONTERINGSANVISNINGAR

Sätt vredet på plattans gångade tapp. Försök inte skruva fast det, utan tryck bara på det tills det når botten. När plattan har tryckts så långt det går, dra åt vredet med en lätt åtdragning.



ELESA Original design



VCH.654-QA-AZ-FP

Kod	Benämning	D	d _{BH}	L	d ₁	l ₁	l ₂	⚖
175512	VCH.654/40-QA-AZ-FP-M6	40	M6	25.5	16	24	10	42
175513	VCH.654/40-QA-AZ-FP-M8	40	M8	25.5	16	24	10	39
175523	VCH.654/50-QA-AZ-FP-M8	50	M8	32	20	30	10	83
175524	VCH.654/50-QA-FP-AZ-M10	50	M10	32	20	30	10	76

VCH.654-QA-SST-FP

Kod	Benämning	D	d _{BH}	L	d ₁	l ₁	l ₂	⚖
175516	VCH.654/40-QA-SST-FP-M6	40	M6	25.5	16	24	10	43
175517	VCH.654/40-QA-SST-FP-M8	40	M8	25.5	16	24	10	39
175527	VCH.654/50-QA-SST-FP-M8	50	M8	32	20	30	10	85
175528	VCH.654/50-QA-SST-FP-M10	50	M10	32	20	30	10	78