

MATERIAL

Gångstång i mässing.

Rostfritt fjäderstål.

Gängad hylsa och sexkantsmuttrar i AVP stål.

Luftanslutning i blåanodiserat aluminium och AVP stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VPD-F**: med invändigt gängad anslutning och rak snabbkoppling.

- **VPD-F-L**: med invändigt gängad anslutning och L-formad snabbkoppling.

- **VPD-F-T**: med invändigt gängad anslutning och T-formad snabbkoppling.

- **VPD-M**: med utvändigt gängad anslutning och rak snabbkoppling.

- **VPD-M-L**: med utvändigt gängad anslutning och L-formad snabbkoppling.

- **VPD-M-T**: med utvändigt gängad anslutning och T-formad snabbkoppling.

- **VPD-FR**: med justerbar invändigt gängad anslutning och rak snabbkoppling.

- **VPD-FR-L**: med justerbar invändigt gängad anslutning och L-formad snabbkoppling.

KÄNNETECKEN

VPD sugkoppsfästen består av:

- en gångstång i mässing för att fästa sugkoppen

- en gängad stålhylsa med två sexkantsmuttrar för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten

- en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas

- en snabbkoppling för anslutning till sugslangen.


De kännetecknas av små dimensioner, vilket ger lägre vikt och mindre utrymme på den automatiseringsenhet där de installeras.

Dessa egenskaper möjliggör användning även med små sugkoppar

Fjäderens effektiva slaglängd i förhållande till längden l2 är lika med 25,5 mm

Kompatibel med plaströr med diameter 4x6.


Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



VPD-F


Kod	Benämning	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	△
VV.42001	VPD-06-35-M5-F	M5	4	M12x1.25	7	91.5	3.5	35.5	30	17.5	17	19	10	74
VV.42011	VPD-07-35-M8-F	M8	4	M12x1.25	12	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42051	VPD-10-38-G1/8-F	G1/8	4	M12x1.25	14	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42057	VPD-10-48-G1/4-F	G1/4	4	M12x1.25	16.5	97	9	35.5	30	17.5	17	19	10	78

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.




VPD-F-L

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42002	VPD-06-35-M5-F-L	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	79
VV.42012	VPD-07-35-M8-F-L	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	81
VV.42052	VPD-10-38-G1/8-F-L	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	83
VV.42058	VPD-10-48-G1/4-F-L	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	83



VPD-F-T

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42003	VPD-06-35-M5-F-T	M5	4	M12x1.25	7	3.5	35.5	30	17	19	84
VV.42013	VPD-07-35-M8-F-T	M8	4	M12x1.25	12	9	35.5	30	17	19	86
VV.42056	VPD-10-38-G1/8-F-T	G1/8	4	M12x1.25	14	9	35.5	30	17	19	88
VV.42059	VPD-10-48-G1/4-F-T	G1/4	4	M12x1.25	16.5	9	35.5	30	17	19	88





VPD-M

Kod	Benämning	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	s2	⚖
VV.42053	VPD-10-38-G1/8-M	4	M12x1.25	G1/8	96	8	35.5	30	17.5	17	19	10	78
VV.42060	VPD-10-48-G1/4-M	4	M12x1.25	G1/4	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76
VV.42065	VPD-10-58-G3/8-M	4	M12x1.25	G3/8	98	10	35.5	30	17.5	17	19	10	76


* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.





VPD-M-L


Kod	Benämning	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42054	VPD-10-38-G1/8-M-L	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	83
VV.42062	VPD-10-48-G1/4-M-L	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	81
VV.42063	VPD-10-58-G3/8-M-L	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	81



VPD-M-T


Kod	Benämning	d2*	d3	d4	l1	l2	l3	s	s1	⚖
VV.42055	VPD-10-38-G1/8-M-T	4	M12x1.25	G1/8	8	35.5	30	17	19	88
VV.42061	VPD-10-48-G1/4-M-T	4	M12x1.25	G1/4	10	35.5	30	17	19	86
VV.42064	VPD-10-58-G3/8-M-T	4	M12x1.25	G3/8	10	35.5	30	17	19	86

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.



VPD-FR

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42151	VPD-80-25-G1/8-FR	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	82



VPD-FR-L

Kod	Benämning	d1	d2*	d3	d4	l	l1	l2	l3	l4	s	s1	⚖
VV.42152	VPD-80-25-G1/8-FR-L	G1/8	4	M12x1.25	15	83.5	15	35.5	30	3	10	19	87

* Kompatibel med tryckluftsrör med diametern i tabellen.