RoHS PA +100° -30°

ABDECKKAPPEN
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.
- SFN.: RAL 2004 orange, Markierung “OIL”.
- SFN.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung “OIL”.
- SFN.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne “OIL” Markierung.
- SFN.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne “OIL” Markierung.

VERBINDUNGSSTÜCKE MIT GEWINDE
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

DICHTUNGSRING
Gummi NBR (Perbunan)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **SFN.**: ohne Luftfilter
- **SFN+F**: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
- **SFN-BA+F**: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.

mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und
mit Sicherheitskette, Stahl verchromt

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR
100°C.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
SFN. Belüftungsdeckel werden, dank ihres hohen Luftdurchsatzes, in der Regel für größere Ölbehälter eingesetzt, in denen sich der Flüssigkeitsstand schnell ändert.

TECHNISCHE DATEN
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Grafik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.






ELESA Original design



10/2026


Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



SFN.

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	h	⚖
53895	SFN.30-12x1.5	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53895-C9	SFN.30-12x1.5-C9	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53896	SFN.30-14x1.5	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53896-C9	SFN.30-14x1.5-C9	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53871	SFN.30-16x1.5	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53871-C9	SFN.30-16x1.5-C9	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53881	SFN.30-18x1.5	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53881-C9	SFN.30-18x1.5-C9	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53886	SFN.30-20x1.5	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53886-C9	SFN.30-20x1.5-C9	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53891	SFN.30-22x1.5	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	11
53891-C9	SFN.30-22x1.5-C9	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	10
53922	SFN.40-24x1.5	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53922-C9	SFN.40-24x1.5-C9	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53923	SFN.40-26x1.5	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
53923-C9	SFN.40-26x1.5-C9	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
56151	SFN.30-1/4	31	29.5	G 1/4	8	9.5	10
56151-C9	SFN.30-1/4-C9	31	29.5	G1/4	8	9.5	10
53901	SFN.30-3/8	31	29.5	G 3/8	10	9.5	11
53901-C9	SFN.30-3/8-C9	31	29.5	G3/8	10	9.5	11
53911	SFN.30-1/2	31	29.5	G 1/2	12	9.5	12
53911-C9	SFN.30-1/2-C9	31	29.5	G1/2	12	9.5	12
56181	SFN.40-3/8	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56181-C9	SFN.40-3/8-C9	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56201	SFN.40-1/2	42	36.5	G 1/2	12	11.5	22
56201-C9	SFN.40-1/2-C9	42	36.5	G1/2	12	11.5	22
53921	SFN.40-3/4	42	36.5	G 3/4	18	11.5	24
53921-C9	SFN.40-3/4-C9	42	36.5	G3/4	18	11.5	24
53931	SFN.40-1	42	36.5	G 1	18	11.5	23
53931-C9	SFN.40-1-C9	42	36.5	G1	18	11.5	23
56241	SFN.57-3/4	57	42	G3/4	18	14	42
56241-C9	SFN.57-3/4-C9	57	42	G3/4	18	14	42
56261	SFN.57-1	57	42	G 1	23	14	40
56261-C9	SFN.57-1-C9	57	42	G1	23	14	42
53932	SFN.57-1¼	57	44	G 1 1/4	28	16	44
53932-C9	SFN.57-1¼-C9	57	44	G1 1/4	28	16	44
53933	SFN.57-1½	57	44	G 1 1/2	28	16	44
53933-C9	SFN.57-1½-C9	57	44	G1 1/2	28	16	43
56381	SFN.70-2	70	59	G2	23	17	84
56381-C9	SFN.70-2-C9	70	59	G2	23	17	84

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





SFN-N

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	h	⚖
53895-C2-N	SFN.30-12x1.5-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53895-C9-N	SFN.30-12x1.5-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	9.5	10
53896-C2-N	SFN.30-14x1.5-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53896-C9-N	SFN.30-14x1.5-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	9.5	10
53871-C2-N	SFN.30-16x1.5-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53871-C9-N	SFN.30-16x1.5-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	9	10
53881-C2-N	SFN.30-18x1.5-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53881-C9-N	SFN.30-18x1.5-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	9	10
53886-C2-N	SFN.30-20x1.5-C2-N	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53886-C9-N	SFN.30-20x1.5-C9-N	31	29.5	M20x1.5	10	9	11
53891-C2-N	SFN.30-22x1.5-C2-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	10
53891-C9-N	SFN.30-22x1.5-C9-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	9	10
53922-C2-N	SFN.40-24x1.5-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53922-C9-N	SFN.40-24x1.5-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18	11.5	22
53923-C2-N	SFN.40-26x1.5-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
53923-C9-N	SFN.40-26x1.5-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18	11.5	23
56151-C2-N	SFN.30-1/4-C2-N	31	29.5	G1/4	8	9.5	10
56151-C9-N	SFN.30-1/4-C9-N	31	29.5	G1/4	8	9.5	10
53901-C2-N	SFN.30-3/8-C2-N	31	29.5	G3/8	10	9.5	11
53901-C9-N	SFN.30-3/8-C9-N	31	29.5	G3/8	10	9.5	11
53911-C2-N	SFN.30-1/2-C2-N	31	29.5	G1/2	12	9.5	12
53911-C9-N	SFN.30-1/2-C9-N	31	29.5	G1/2	12	9.5	12
56181-C2-N	SFN.40-3/8-C2-N	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56181-C9-N	SFN.40-3/8-C9-N	42	36.5	G3/8	10	11.5	21
56201-C2-N	SFN.40-1/2-C2-N	42	36.5	G1/2	12	11.5	22
56201-C9-N	SFN.40-1/2-C9-N	42	36.5	G1/2	12	11.5	22
53921-C2-N	SFN.40-3/4-C2-N	42	36.5	G3/4	18	11.5	24
53921-C9-N	SFN.40-3/4-C9-N	42	36.5	G3/4	18	11.5	24
53931-C2-N	SFN.40-1-C2-N	42	36.5	G1	18	11.5	23
53931-C9-N	SFN.40-1-C9-N	42	36.5	G1	18	11.5	23
56241-C2-N	SFN.57-3/4-C2-N	57	42	G3/4	18	14	42
56241-C9-N	SFN.57-3/4-C9-N	57	42	G3/4	18	14	42
56261-C2-N	SFN.57-1-C2-N	57	42	G1	23	14	42
56261-C9-N	SFN.57-1-C9-N	57	42	G1	23	14	42
53932-C2-N	SFN.57-1¼-C2-N	57	44	G1 1/4	28	16	44
53932-C9-N	SFN.57-1¼-C9-N	57	44	G1 1/4	28	16	44
53933-C2-N	SFN.57-1½-C2-N	57	44	G1 1/2	28	16	43
53933-C9-N	SFN.57-1½-C9-N	57	44	G1 1/2	28	16	43
56381-C2-N	SFN.70-2-C2-N	70	59	G2	23	17	84
56381-C9-N	SFN.70-2-C9-N	70	59	G2	23	17	84

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.








SFN+F

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
56081	SFN.30-12x1.5+F	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9	SFN.30-12x1.5+F-C9	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56091	SFN.30-14x1.5+F	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9	SFN.30-14x1.5+F-C9	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56101	SFN.30-16x1.5+F	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56101-C9	SFN.30-16x1.5+F-C9	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56111	SFN.30-18x1.5+F	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56111-C9	SFN.30-18x1.5+F-C9	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56131	SFN.30-20x1.5+F	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56131-C9	SFN.30-20x1.5+F-C9	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56141	SFN.30-22x1.5+F	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9	SFN.30-22x1.5+F-C9	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56145	SFN.40-24x1.5+F	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56145-C9	SFN.40-24x1.5+F-C9	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56146	SFN.40-26x1.5+F	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56146-C9	SFN.40-26x1.5+F-C9	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56156	SFN.30-1/4+F	31	29.5	G 1/4	8	-	9.5	-	10
56156-C9	SFN.30-1/4+F-C9	31	29.5	G1/4	8	-	9.5	-	10
56161	SFN.30-3/8+F	31	29.5	G 3/8	10	-	9.5	-	11
56161-C9	SFN.30-3/8+F-C9	31	29.5	G3/8	10	-	9.5	-	11
56171	SFN.30-1/2+F	31	29.5	G 1/2	12	-	9.5	-	11
56171-C9	SFN.30-1/2+F-C9	31	29.5	G1/2	12	-	9.5	-	11
56191	SFN.40-3/8+F	42	36.5	G 3/8	10	-	11.5	-	21
56191-C9	SFN.40-3/8+F-C9	42	36.5	G3/8	10	-	11.5	-	21
56211	SFN.40-1/2+F	42	36.5	G 1/2	12	-	11.5	-	23
56211-C9	SFN.40-1/2+F-C9	42	36.5	G1/2	12	-	11.5	-	23
56221	SFN.40-3/4+F	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	23
56221-C9	SFN.40-3/4+F-C9	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	22
56231	SFN.40-1+F	42	36.5	G 1	18	-	11.5	-	24
56231-C9	SFN.40-1+F-C9	42	36.5	G1	18	-	11.5	-	24
56251	SFN.57-3/4+F	57	42	G 3/4	18	-	14	-	40
56251-C9	SFN.57-3/4+F-C9	57	42	G3/4	18	-	14	-	40
56271	SFN.57-1+F	57	42	G 1	23	-	14	-	42
56271-C9	SFN.57-1+F-C9	57	42	G1	23	-	14	-	42
56281	SFN.57-1¼+F	57	44	G 1 1/4	28	-	16	-	44
56281-C9	SFN.57-1¼+F-C9	57	44	G1 1/4	28	-	16	-	44
56291	SFN.57-1½+F	57	44	G 1 1/2	28	-	16	-	45
56291-C9	SFN.57-1½+F-C9	57	44	G1 1/2	28	-	16	-	45
54701	SFN.70-3/4+F	70	63	G3/4	16	35	15	6	82
54701-C9	SFN.70-3/4+F-C9	70	63	G3/4	16	35	15	6	77
54711	SFN.70-1¼+F	70	59	G 1 1/4	23	-	17	-	81
54711-C9	SFN.70-1¼+F-C9	70	59	G1 1/4	23	-	17	-	81
56391	SFN.70-2+F	70	59	G2	23	-	17	-	91
56391-C9	SFN.70-2+F-C9	70	59	G2	23	-	17	-	91

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.




SFN+F-N

Code	Beschreibung	D	L	d	d_2	d_3	h	h_1	⚖
56081-C2-N	SFN.30-12x1.5+F-C2-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9-N	SFN.30-12x1.5+F-C9-N	31	29.5	M12x1.5	6	-	9.5	-	10
56091-C2-N	SFN.30-14x1.5+F-C2-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9-N	SFN.30-14x1.5+F-C9-N	31	29.5	M14x1.5	8	-	9.5	-	10
56101-C2-N	SFN.30-16x1.5+F-C2-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56101-C9-N	SFN.30-16x1.5+F-C9-N	31	29.5	M16x1.5	10	-	9	-	10
56111-C2-N	SFN.30-18x1.5+F-C2-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56111-C9-N	SFN.30-18x1.5+F-C9-N	31	29.5	M18x1.5	10	-	9	-	10
56131-C2-N	SFN.30-20x1.5+F-C2-N	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56131-C9-N	SFN.30-20x1.5+F-C9-N	31	29.5	M20x1.5	10	-	9	-	11
56141-C2-N	SFN.30-22x1.5+F-C2-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9-N	SFN.30-22x1.5+F-C9-N	31	29.5	M22x1.5	13.5	-	9	-	11
56145-C2-N	SFN.40-24x1.5+F-C2-N	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56145-C9-N	SFN.40-24x1.5+F-C9-N	42	36.5	M24x1.5	18		11.5		29
56146-C2-N	SFN.40-26x1.5+F-C2-N	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56146-C9-N	SFN.40-26x1.5+F-C9-N	42	36.5	M26x1.5	18		11.5		24
56156-C2-N	SFN.30-1/4+F-C2-N	31	29.5	G1/4	8	-	9.5	-	10
56156-C9-N	SFN.30-1/4+F-C9-N	31	29.5	G1/4	8	-	9.5	-	10
56161-C2-N	SFN.30-3/8+F-C2-N	31	29.5	G3/8	10	-	9.5	-	11
56161-C9-N	SFN.30-3/8+F-C9-N	31	29.5	G3/8	10	-	9.5	-	11
56171-C2-N	SFN.30-1/2+F-C2-N	31	29.5	G1/2	12	-	9.5	-	11
56171-C9-N	SFN.30-1/2+F-C9-N	31	29.5	G1/2	12	-	9.5	-	11
56191-C2-N	SFN.40-3/8+F-C2-N	42	36.5	G3/8	10	-	11.5	-	21
56191-C9-N	SFN.40-3/8+F-C9-N	42	36.5	G3/8	10	-	11.5	-	21
56211-C2-N	SFN.40-1/2+F-C2-N	42	36.5	G1/2	12	-	11.5	-	23
56211-C9-N	SFN.40-1/2+F-C9-N	42	36.5	G1/2	12	-	11.5	-	23
56221-C2-N	SFN.40-3/4+F-C2-N	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	22
56221-C9-N	SFN.40-3/4+F-C9-N	42	36.5	G3/4	18	-	11.5	-	22
56231-C2-N	SFN.40-1+F-C2-N	42	36.5	G1	18	-	11.5	-	24
56231-C9-N	SFN.40-1+F-C9-N	42	36.5	G1	18	-	11.5	-	24
56251-C2-N	SFN.57-3/4+F-C2-N	57	42	G3/4	18	-	14	-	40
56251-C9-N	SFN.57-3/4+F-C9-N	57	42	G3/4	18	-	14	-	40
56271-C2-N	SFN.57-1+F-C2-N	57	42	G1	23	-	14	-	42
56271-C9-N	SFN.57-1+F-C9-N	57	42	G1	23	-	14	-	42
56281-C2-N	SFN.57-1¼+F-C2-N	57	44	G1 1/4	28	-	16	-	44
56281-C9-N	SFN.57-1¼+F-C9-N	57	44	G1 1/4	28	-	16	-	44
56291-C2-N	SFN.57-1½+F-C2-N	57	44	G1 1/2	28	-	16	-	45
56291-C9-N	SFN.57-1½+F-C9-N	57	44	G1 1/2	28	-	16	-	45
54701-C2-N	SFN.70-3/4+F-C2-N	70	63	G3/4	16	35	15	6	77
54701-C9-N	SFN.70-3/4+F-C9-N	70	63	G3/4	16	35	15	6	77
54711-C2-N	SFN.70-1¼+F-C2-N	70	59	G1 1/4	23	-	17	-	81
54711-C9-N	SFN.70-1¼+F-C9-N	70	59	G1 1/4	23	-	17	-	81
56391-C2-N	SFN.70-2+F-C2-N	70	59	G2	23	-	17	-	91
56391-C9-N	SFN.70-2+F-C9-N	70	59	G2	23	-	17	-	91


Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.






SFN-BA+F

Code	Beschreibung	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54731	SFN.70-BA+F	70	56	23	39	14	90
54731-C9	SFN.70-BA+F-C9	70	56	23	39	14	90





SFN-BA+F-N

Code	Beschreibung	D	L	d_2	d_4	h	⚖
54731-C2-N	SFN.70-BA+F-C2-N	70	56	23	39	14	90
54731-C9-N	SFN.70-BA+F-C9-N	70	56	23	39	14	90

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.