

MATERIAL


Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Anslutning i aluminium.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VVG-A:** oljebeständigt gummi
- **VVG-N:** naturgummi
- **VVG-S:** silikongummi

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Tack vare den ovala formen är de lämpliga för att greppa, hantera och klippa material eller produkter med avlånga ytor. Bälgformen innebär att när sugkoppen kommer i kontakt med lastens yta viker den snabbt in sig och lyfter lasten från stödytan. De används inom många sektorer, t.ex. pappersindustrin (pappkartonger och lådor), keramiksektorn (kakel och tegel) och med profiler och plåtar av järn och rostfritt stål.
Se Tekniska data för sugkoppar (på sidan -).



VVG-A

Kod	Benämning	d1	h	h1	h2	b	l	s	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.51001	VVG-08-25-G1/8-M-A	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51004	VVG-15-45-G1/4-M-A	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51007	VVG-25-75-G1/4-M-A	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

VVG-N

Kod	Benämning	d1	h	h1	h2	b	l	s	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.51002	VVG-08-25-G1/8-M-N	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51005	VVG-15-45-G1/4-M-N	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	32
VV.51008	VVG-25-75-G1/4-M-N	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	48

VVG-S

Kod	Benämning	d1	h	h1	h2	b	l	s	F* [Kg]	Volymen # [cm3]	⚖
VV.51003	VVG-08-25-G1/8-M-S	G1/8	32.4	12.4	20	8	25	14	0.5	0.8	20
VV.51006	VVG-15-45-G1/4-M-S	G1/4	44.6	18.6	26	15	45	17	1.5	5	31
VV.51009	VVG-25-75-G1/4-M-S	G1/4	50.2	25.2	25	25	75	17	4.3	23	47

* Kraften hos de sugkoppar som anges i tabellen motsvarar 1/3 av värdet av den teoretiska kraften, beräknad vid en vakuumnivå på -75 KPa och en säkerhetskoefficient på 3.
Indikerar sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som ska läggas till hela distributionskretsen för vakuum för beräkning av evakueringstiden, särskilt om flera sugkoppar används.