INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°


MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, strukturmatt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
Gewinde-Durchloch.
- **VC.654-FP-B**: Messingbuchse.
- **VC.654-FP-SST**: Edelstahlbuchse 1.4305.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Dank der Fünfsternform kann der Bediener den Griff sicher mit den Fingern greifen. Der hintere Bereich ohne Hohlräume verhindert die Ansammlung von Schmutzrückstände. Das aus Edelstahl 1.4305 gefertigte Metallteil eignet sich für den Einsatz in Umgebungen, in denen korrosionsbeständige Materialien erforderlich sind.



ELESA Original design



VC.654-FP-B

Code	Beschreibung	D	d_{6H}	L	d_1	d_2	l_1	l_2	⚖
175692	VC.654/40-FP-B-M6	40	M6	24.5	16.5	10	18	12	25
175693	VC.654/40-FP-B-M8	40	M8	24.5	16.5	10	18	12	22
175803	VC.654/50-FP-B-M8	50	M8	29.5	19	13	20	14	43
175804	VC.654/50-FP-B-M10	50	M10	29.5	19	13	20	14	41

VC.654-FP-SST

INOX STAINLESS STEEL

Code	Beschreibung	D	d_{6H}	L	d_1	d_2	l_1	l_2	⚖
175696	VC.654/40-FP-SST-M6	40	M6	24.5	16.5	10	18	12	25
175697	VC.654/40-FP-SST-M8	40	M8	24.5	16.5	10	18	12	22
175807	VC.654/50-FP-SST-M8	50	M8	29.5	19	13	20	14	43
175808	VC.654/50-FP-SST-M10	50	M10	29.5	19	13	20	14	41

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.