VDN.FP+I+ST | Sicherheits-Handräder

Duroplast

MATERIAL
Hoch belastbarer Kunststoff (Duroplast PF), schwarz, glänzend.

RING
Aluminium, matt, eloxiert
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

STANDARDAUSFÜHRUNG
Kupplungssatz für Sicherheitshandrad GN 000.5 (siehe Seite 148) gehärteter Stahl mit geschliffenen Gleitflächen, Montagebohrung und Nabennut in Übereinstimmung mit DIN 6885/2 Toleranz P9 (siehe Seite A-15).
Drehbarer Griff I.301+x (siehe Seite 574) aus Kunststoff, Duroplast (PF).


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
Bei entsprechenden Mengen kann auch eine Ausführung mit Einkuppeln durch Drücken geliefert werden.


GEBRAUCHSANWEISUNG
Scheibenhandräder VD.FP+I+ST sind im unbetätigten Zustand ausgekuppelt. Durch axiales Ziehen werden sie formschlüssig mit der Welle verbunden. Nach "Loslassen" des Rades kuppelt es selbsttätig wieder aus.


ERGONOMIE
Der spezielle Radkranz vereinfacht den Halt und die Handhabung des Handrades.





ELESA Original design











Code	Artikelnummer	D	d2 H7	L	B	d3	d4 max	d6	l1	l2 ±0.2	l3	H	m	R	wmin	t	b	⚖
73728	VDN.125 FP+I+ST12	125	12	58	28	29	17	25 -0.05	42	18	12	65	M8	50	4	13.1	4	465
73738	VDN.150 FP+I+ST14	150	14	67	30	33	21	29 -0.05	48	20	14	65	M8	62	4	15.3	5	650
73748	VDN.175 FP+I+ST14	175	14	69	32	33	21	29 -0.05	48	20	14	80	M10	72.5	4	15.3	5	810
73758	VDN.200 FP+I+ST18	200	18	72	32	39	26	35 -0.05	50	24	13	90	M10	82	4	19.7	6	1220
73778	VDN.250 FP+I+ST22	249	22	82	36	46	30	41 -0.05	54	28	13	90	M10	106	4	23.7	6	1670

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.