Sicherheits-Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast, mit Schlüssel

INOX STAINLESS STEEL | SUPER TECHNO POLYMER | RoHS | PA | +100° -30°

STERNGRIFF UND FARBIGER ABDECKSTOPFEN

Glasfaserverstärkter Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz, matt mit Schlitz für kodifizierten Schlüssel

FLANSCH

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), mit Griffkörper ultraschallverschweißt

RASTELEMENT

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VLSK-B**: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe.
- **VLSK-FP**: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, ohne Abedeckkappe.
- **VLSK-p**: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11), mit Abdeckkappe.
- **VLSK-SST**: nabenbuchse Edelstahl 1.4301, gewinde durchloch, mit Abdeckkappe
- **VLSK-SST-FP**: Nabenbuchse Edelstahl 1.4301, gewinde durchloch, ohne Abdeckkappe.
- **VLSK-SST-p**: Gewindestift Edelstahl 1.4301, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11), mit Abdeckkappe.

Indizes entsprechend der oben genannten Ausführungen hinzufügen:

- **F**: Schloss mit 210 Kombinationsmöglichkeiten; jedes Schloss verfügt über Schlüssel mit unterschiedlichen Kombinationen; in zwei Positionen, bei 180° abziehbar.
- **U**: Schloss mit einer Kombination; alle Schlösser haben die selbe Kombination und können mit dem selben Schlüssel geöffnet werden; Schlüssel in zwei Positionen, bei 180°, abziehbar.

SCHLOSS UND SCHLÜSSEL

Zink-Druckguss Schlossmechanik

Wenn der Schlüssel nicht steckt, wird das Schloss durch eine rote Schutzlasche geschützt.

Zwei Schlüssel, Messing vernickelt, gehören zum Lieferumfang.

SICHERHEITSABLAUF

VLSK. Sicherheits-Sterngriffe verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.


Zum Klemmen und Lösen muss der Schlüssel eingesteckt und um 180° gedreht werden. Dadurch ist der Griff mit der Gewindebuchse bzw. der Schraube formschlüssig verbunden. Um 180° zurückgedreht ist die Verbindung wieder aufgehoben.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Die spezielle Form des Flansches erschwert das Eindringen von Fremdkörpern.




ELESA Original design









VLSK-B
VLSK-SST



VLSK-FP
VLSK-SST-FP



VLSK-p
VLSK-SST-p



VLSK-B

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76701	VLSK.63 B-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76702	VLSK.63 B-M8-F	63	M8	44	23	17	18	98
76703	VLSK.63 B-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76801	VLSK.63 B-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76802	VLSK.63 B-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76803	VLSK.63 B-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-FP

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76711	VLSK.63 FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76712	VLSK.63 FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76713	VLSK.63 FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76811	VLSK.63 FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76812	VLSK.63 FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76813	VLSK.63 FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-p

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76731	VLSK.63 p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76741	VLSK.63 p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	111
76831	VLSK.63 p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76841	VLSK.63 p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107

INOX STAINLESS STEEL

VLSK-SST

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6H	L	d1	l2	h	⚖
76851	VLSK.63 SST-M6-F	63	M6	44	23	17	18	101
76852	VLSK.63 SST-M8-F	63	M8	44	23	17	18	94
76853	VLSK.63 SST-M10-F	63	M10	44	23	17	20	93
76881	VLSK.63 SST-M6-U	63	M6	44	23	17	18	95
76882	VLSK.63 SST-M8-U	63	M8	44	23	17	18	94
76883	VLSK.63 SST-M10-U	63	M10	44	23	17	20	103

VLSK-SST-FP

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6H	L	d1	d3	l2	h	⚖
76861	VLSK.63-SST-FP-M6-F	63	M6	44	23	14	17	18	99
76862	VLSK.63-SST-FP-M8-F	63	M8	44	23	14	17	18	94
76863	VLSK.63-SST-FP-M10-F	63	M10	44	23	14	17	20	93
76891	VLSK.63-SST-FP-M6-U	63	M6	44	23	14	17	18	102
76892	VLSK.63-SST-FP-M8-U	63	M8	44	23	14	17	18	94
76893	VLSK.63-SST-FP-M10-U	63	M10	44	23	14	17	20	93

VLSK-SST-p

Artikelnummer	Beschreibung	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
76871	VLSK.63-SST-p-M8x20-F	63	M8	44	23	20	17	103
76876	VLSK.63-SST-p-M10x20-F	63	M10	44	23	20	17	110
76901	VLSK.63-SST-p-M8x20-U	63	M8	44	23	20	17	106
76906	VLSK.63-SST-p-M10x20-U	63	M10	44	23	20	17	107