RoHS PA +80° 0°

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Einrast-Montage (siehe Montageanleitung)

ERGONOMIE UND DESIGN
Der Griff kombiniert modernes Design und eine kompakte Form. Die ergonomische Form der Griffschalen mit der abgerundeten Griffkante gibt den Fingern einen angenehmen, sicheren Halt.

TECHNISCHE DATEN
Die in der Tabelle angegebenen Werte für Hebekraft (F1) und Auszugskraft (F2) sind das Ergebnis von Labortests mit Griffen, die auf verstärkten Blechen mit einer Stärke = 1,5mm (für Prüfzwecke verstärkt) montiert wurden.


MONTAGEHINWEIS
1. Anbringung der Gehäusebohrungen gemäß Massangaben in der Vorlage.
2. Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
3. Montieren Sie das obere Teil in die Wandung (Bild 1)
4. Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).







product design award 2007

ERGOSTYLE® ELESA Original design





Montageschablone
(Bohrung vor der Montage entgraten)



s	EPR.90-PF x	EPR.90-PF y	EPR.110-PF x	EPR.110-PF y	EPR.120-PF x	EPR.120-PF y
0.7	$85^{+0.2}$	$34.9^{\pm0.1}$	$100^{\pm0.2}$	$49.7^{\pm0.1}$	$107.5^{+0.2}$	$70.5^{\pm0.1}$
1	$85^{+0.2}$	$35.1^{\pm0.1}$	$100^{\pm0.2}$	$50^{\pm0.1}$	$107.5^{+0.2}$	$70.8^{\pm0.1}$
1.5	$85^{+0.2}$	$36.1^{\pm0.1}$	$100^{\pm0.2}$	$50.4^{\pm0.1}$	$107.5^{+0.2}$	$71.2^{\pm0.1}$
2	$85^{+0.2}$	$36.1^{\pm0.1}$	$100^{\pm0.2}$	$50.7^{\pm0.1}$	$107.5^{+0.2}$	$71.5^{\pm0.1}$
2.2	$85^{+0.2}$	$36.1^{\pm0.1}$	$100^{\pm0.2}$	$50.7^{\pm0.1}$	$107.5^{+0.2}$	$71.5^{\pm0.1}$

Code	Artikelnummer	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
261051-C1	EPR.90-PF-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
261081-C1	EPR.110-PF-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
261111-C1	EPR.120-PF-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.