RoHS PA +80° 0°

### MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

### EXÉCUTION STANDARD
Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

### ERGONOMIE ET DESIGN
Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.

### DONNÉES TECHNIQUES
Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, renforcés pour l'exécution des essais.


### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
1. Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
2. Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
3. Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
4. Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).







product design award 2007

ERGOSTYLE® ELESA Original design




Gabarit de perçage
(éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée)




| | EPR.90-PF | | EPR.110-PF | | EPR.120-PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | x | y | x | y | x | y |
| 0.7 | $85^{+0.2}$ | $34.9^{\pm0.1}$ | $100^{\pm0.2}$ | $49.7^{\pm0.1}$ | $107.5^{+0.2}$ | $70.5^{\pm0.1}$ |
| 1 | $85^{+0.2}$ | $35.1^{\pm0.1}$ | $100^{\pm0.2}$ | $50^{\pm0.1}$ | $107.5^{+0.2}$ | $70.8^{\pm0.1}$ |
| 1.5 | $85^{+0.2}$ | $36.1^{\pm0.1}$ | $100^{\pm0.2}$ | $50.4^{\pm0.1}$ | $107.5^{+0.2}$ | $71.2^{\pm0.1}$ |
| 2 | $85^{+0.2}$ | $36.1^{\pm0.1}$ | $100^{\pm0.2}$ | $50.7^{\pm0.1}$ | $107.5^{+0.2}$ | $71.5^{\pm0.1}$ |
| 2.2 | $85^{+0.2}$ | $36.1^{\pm0.1}$ | $100^{\pm0.2}$ | $50.7^{\pm0.1}$ | $107.5^{+0.2}$ | $71.5^{\pm0.1}$ |

| Code | Description | B | L | H | h1 | h2 | b1 | b2 | l1 | l2 | F1 [N] | F2 [N] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261051-C1 | EPR.90-PF-C1 | 90 | 50 | 19 | 17 | 17.5 | 76 | 79 | 28 | 7 | 1800 | 500 | 20 |
| 261081-C1 | EPR.110-PF-C1 | 109 | 73 | 24 | 20 | 21.5 | 91 | 96 | 42 | 9 | 1300 | 400 | 45 |
| 261111-C1 | EPR.120-PF-C1 | 120 | 95 | 28.5 | 24 | 26.5 | 94 | 103 | 58 | 11 | 1000 | 250 | 58 |



Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.