INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +130° -30°

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

ABDECKKAPPE
- ECA.W: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **EWN-B**: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe
- **EWN-SST**: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe
- **EWN-FP:** Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, ohne Abedeckkappe
- **EWN-SST-FP**: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe
- **EWN-p:** Gewindestift Stahl, verzinkt, mit abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe
- **EWN-SST-p**: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- ECA.W: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).




ERGOSTYLE® ELESA Original design · design96/97 stuttgart · INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER 1995

Code	*Beschreibung*
*29752-**	*ECA.W2-**
*29753-**	*ECA.W3-**
*29755-**	*ECA.W5-**
*29754-**	*ECA.W4-**

C1 RAL7021 · C2 RAL2004 · C3 RAL7035 · C4 RAL1021 · C5 RAL5024 · C6 RAL3000 · C17 RAL6017

EWN-FP
EWN-SST-FP



EWN-FP

Code	Beschreibung	D	d_{6H}	L	d_1	d_2	d_3	l_2	l_3	b	h	C# [Nm]	⚖
223115-C0	EWN.40 FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	8
223116-C0	EWN.40 FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	7
223117-C0	EWN.40 FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	11	7
223122-C0	EWN.48 FP-M5-C0	47	M5	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	9	9
223123-C0	EWN.48 FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
223124-C0	EWN.48 FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	11	8
223132-C0	EWN.55 FP-M6-C0	55	M6	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	19
223133-C0	EWN.55 FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	25	17
223144-C0	EWN.63 FP-M8-C0	63	M8	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	28
223145-C0	EWN.63 FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	55	27
223152-C0	EWN.70 FP-M8-C0	70	M8	36	20	15	13	8	32	10	20	45	33
223153-C0	EWN.70 FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	55	31
223154-C0	EWN.70 FP-M12-C0	70	M12	36	20	15	13	8	32	10	20	55	30

EWN-SST-FP


INOX STAINLESS STEEL

Code	Beschreibung	D	d_{6H}	L	d_1	d_2	d_3	l_2	l_3	b	h	C# [Nm]	⚖
224115-C0	EWN.40 SST-FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	11
224116-C0	EWN.40 SST-FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	11
224117-C0	EWN.40 SST-FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	9
224122-C0	EWN.48 SST-FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	11
224123-C0	EWN.48 SST-FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
224133-C0	EWN.55 SST-FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	15
224143-C0	EWN.63 SST-FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	20
224153-C0	EWN.70 SST-FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	45	30

"Max. Anzugsdrehmoment" meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

EWN-B
EWN-SST





Ergänzen mit Farb223201-C1: {223201-C1} {EWN.40 B-M5-C1}

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EWN-B

Code	Beschreibung	D	d_{6H}	L	d_1	l_2	b	h	C# [Nm]	⚖
223201-*	EWN.40 B-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
223206-*	EWN.40 B-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	11	10
223211-*	EWN.40 B-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	13	9
223216-*	EWN.48 B-M5-*	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	10
223221-*	EWN.48 B-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	9
223226-*	EWN.48 B-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223236-*	EWN.55 B-M6-*	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223241-*	EWN.55 B-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	17
223251-*	EWN.63 B-M8-*	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223256-*	EWN.63 B-M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223411-*	EWN.70 B-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	58	32
223416-*	EWN.70 B-M12-*	70	M12	36	20	8	10	20	58	33
223406-*	EWN.70 B-M8-*	70	M8	36	20	8	10	20	45	34


EWN-SST

INOX STAINLESS STEEL

Code	Beschreibung	D	d_{6H}	L	d_1	l_2	b	h	C# [Nm]	⚖
224201-*	EWN.40 SST-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
224206-*	EWN.40 SST-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	10	11
224211-*	EWN.40 SST-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	10	9
224216-*	EWN.48 SST-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	11
224221-*	EWN.48 SST-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224241-*	EWN.55 SST-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	15
224256-*	EWN.63-SST M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	20
224411-*	EWN.70 SST-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	35	31

“Max. Anzugsdrehmoment” meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





Ergänzen mit Farb223441-C1: {223441-C1} {EWN.40 p-M5x16-C1}


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EWN-p

Code	Beschreibung	D	d_{6g}	L	d_1	l	l_2	b	C# [Nm]	⚖
223441-*	EWN.40 p-M5x16-*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	11
223443-*	EWN.40 p-M5x20-*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	11
223447-*	EWN.40 p-M5x30-*	40	M5	20	13.5	30	4	6	9	17
223451-*	EWN.40 p-M6x16-*	40	M6	20	13.5	16	4	6	12	13
223453-*	EWN.40 p-M6x20-*	40	M6	20	13.5	20	4	6	12	13
223455-*	EWN.40 p-M6x25-*	40	M6	20	13.5	25	4	6	12	13
223457-*	EWN.40 p-M6x30-*	40	M6	20	13.5	30	4	6	12	14
223459-*	EWN.40 p-M6x40-*	40	M6	20	13.5	40	4	6	12	16
223461-*	EWN.40 p-M8x16-*	40	M8	20	13.5	16	4	6	12	14
223463-*	EWN.40 p-M8x20-*	40	M8	20	13.5	20	4	6	12	14
223465-*	EWN.40 p-M8x25-*	40	M8	20	13.5	25	4	6	12	14
223467-*	EWN.40 p-M8x30-*	40	M8	20	13.5	30	4	6	12	16
223469-*	EWN.40 p-M8x40-*	40	M8	20	13.5	40	4	6	12	18
223511-*	EWN.48 p-M5x16-*	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223516-*	EWN.48 p-M5x20-*	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	11
223519-*	EWN.48 p-M5x30-*	47	M5	24	13.5	30	5.5	7	9	13
223526-*	EWN.48 p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	12	13
223531-*	EWN.48 p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	12
223536-*	EWN.48 p-M6x20-*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223541-*	EWN.48 p-M6x25-*	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	14
223546-*	EWN.48 p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223556-*	EWN.48 p-M6x40-*	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	16
223565-*	EWN.48 p-M8x16-*	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	15
223571-*	EWN.48 p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	17
223572-*	EWN.48 p-M8x25-*	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	18
223573-*	EWN.48 p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	20
223576-*	EWN.48 p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	23
223616-*	EWN.55 p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	22	24
223621-*	EWN.55 p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	22	24
223626-*	EWN.55 p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223636-*	EWN.55 p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223646-*	EWN.55 p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223666-*	EWN.55 p-M10x20-*	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	30
223676-*	EWN.55 p-M10x30-*	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	35
223686-*	EWN.55 p-M10x40-*	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223726-*	EWN.63 p-M8x20-*	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	24
223736-*	EWN.63 p-M8x30-*	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	32
223746-*	EWN.63 p-M8x40-*	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	26
223756-*	EWN.63 p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	30
223766-*	EWN.63 p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	35
223776-*	EWN.63 p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	40
223806-*	EWN.70 p-M8x20-*	70	M8	36	20	20	8	10	32	34
223816-*	EWN.70 p-M8x30-*	70	M8	36	20	30	8	10	32	37
223826-*	EWN.70 p-M8x40-*	70	M8	36	20	40	8	10	32	38
223856-*	EWN.70 p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	48	42
223866-*	EWN.70 p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223876-*	EWN.70 p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	48	52
223886-*	EWN.70-p-M10x50-*	70	M10	36	20	50	8	10	48	59

“Max. Anzugsdrehmoment” meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.





Ergänzen mit Farb223441-C1: {223441-C1} {EWN.40 p-M5x16-C1}

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EWN-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Beschreibung	D	d_{6g}	L	d_1	l	l_2	b	C# [Nm]	⚖
224441-*	EWN.40 SST-p-M5x16 -*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	11
224443-*	EWN.40 SST-p-M5x20 -*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	11
224453-*	EWN.40 SST-p-M6x20 -*	40	M6	20	13.5	20	4	6	11	13
224457-*	EWN.40 SST-p-M6x30 -*	40	M6	20	13.5	30	4	6	11	14
224463-*	EWN.40 SST-p-M8x20 -*	40	M8	20	13.5	20	4	6	11	18
224467-*	EWN.40 SST-p-M8x30 -*	40	M8	20	13.5	30	4	6	11	20
224469-*	EWN.40 SST-p-M8x40 -*	40	M8	20	13.5	40	4	6	11	22
224526-*	EWN.48 SST-p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	11	13
224531-*	EWN.48 SST-p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	11	13
224536-*	EWN.48 SST-p-M6x20 -*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224546-*	EWN.48 SST-p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224549-*	EWN.48 SST-p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	17
224551-*	EWN.48 SST-p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	20
224553-*	EWN.48 SST-p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	24
224616-*	EWN.55 SST-p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	16	22
224621-*	EWN.55 SST-p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	16	24
224626-*	EWN.55 SST-p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224636-*	EWN.55 SST-p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224638-*	EWN.55 SST-p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	34
224756-*	EWN.63 SST-p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	30
224766-*	EWN.63 SST-p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	35
224776-*	EWN.63 SST-p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	45	40
224856-*	EWN.70 SST-p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	45	42
224866-*	EWN.70 SST-p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	45	52
224876-*	EWN.70 SST-p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	45	50

“Max. Anzugsdrehmoment” meint den Wert bei dem der Metalleinsatz, unter normalen Nutzungsbedingungen, noch fest im Kunststoffteil verankert ist.

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.