Ecrous-papillon de serrage

Technopolymère

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

CALOTTE COUVRE-DOUILLE

- ECA.W: technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **EWN-B**: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
- **EWN-SST**: douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté, avec calotte.
- **EWN-FP**: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
- **EWN-SST-FP:** douille en acier INOX AISI 303, trou passant fileté
- **EWN-p**: tige filetée en acier zingué brillant avec extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques), avec calotte.
- **EWN-SST-p**: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques), avec calotte.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- ECA.W: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression (voir tableau).


Code	*Description*
*29752-**	*ECA.W2-**
*29753-**	*ECA.W3-**
*29755-**	*ECA.W5-**
*29754-**	*ECA.W4-**

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ERGOSTYLE® ELESA Original design

EWN-FP
EWN-SST-FP



EWN-FP

Code	Description	D	d_{6H}	L	d_1	d_2	d_3	l_2	l_3	b	h	C# [Nm]	⚖
223115-C0	EWN.40 FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	8
223116-C0	EWN.40 FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	7
223117-C0	EWN.40 FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	11	7
223122-C0	EWN.48 FP-M5-C0	47	M5	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	9	9
223123-C0	EWN.48 FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
223124-C0	EWN.48 FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	11	8
223132-C0	EWN.55 FP-M6-C0	55	M6	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	19
223133-C0	EWN.55 FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	25	17
223144-C0	EWN.63 FP-M8-C0	63	M8	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	28
223145-C0	EWN.63 FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	55	27
223152-C0	EWN.70 FP-M8-C0	70	M8	36	20	15	13	8	32	10	20	45	33
223153-C0	EWN.70 FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	55	31
223154-C0	EWN.70 FP-M12-C0	70	M12	36	20	15	13	8	32	10	20	55	30

EWN-SST-FP


INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	D	d_{6H}	L	d_1	d_2	d_3	l_2	l_3	b	h	C# [Nm]	⚖
224115-C0	EWN.40 SST-FP-M5-C0	40	M5	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	11
224116-C0	EWN.40 SST-FP-M6-C0	40	M6	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	9	11
224117-C0	EWN.40 SST-FP-M8-C0	40	M8	20	13.5	10	8.5	4	18	6	12	10	9
224122-C0	EWN.48 SST-FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	11
224123-C0	EWN.48 SST-FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
224133-C0	EWN.55 SST-FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	15
224143-C0	EWN.63 SST-FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	20
224153-C0	EWN.70 SST-FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	45	30

Couple de serrage limite maximum: ces valeurs représentent le couple au dessous duquel l'insert métallique reste complétement accroché au corps en plastique.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

EWN-B
EWN-SST





Complétez avec l'index de la couleur: {223201-C1} {EWN.40 B-M5-C1}

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EWN-B

Code	Description	D	d_{6H}	L	d_1	l_2	b	h	C# [Nm]	⚖
223201-*	EWN.40 B-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
223206-*	EWN.40 B-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	11	10
223211-*	EWN.40 B-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	13	9
223216-*	EWN.48 B-M5-*	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	10
223221-*	EWN.48 B-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	9
223226-*	EWN.48 B-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223236-*	EWN.55 B-M6-*	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223241-*	EWN.55 B-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	17
223251-*	EWN.63 B-M8-*	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223256-*	EWN.63 B-M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223411-*	EWN.70 B-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	58	32
223416-*	EWN.70 B-M12-*	70	M12	36	20	8	10	20	58	33
223406-*	EWN.70 B-M8-*	70	M8	36	20	8	10	20	45	34


EWN-SST

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	D	d_{6H}	L	d_1	l_2	b	h	C# [Nm]	⚖
224201-*	EWN.40 SST-M5-*	40	M5	20	13.5	4	6	12	10	10
224206-*	EWN.40 SST-M6-*	40	M6	20	13.5	4	6	12	10	11
224211-*	EWN.40 SST-M8-*	40	M8	20	13.5	4	6	12	10	9
224216-*	EWN.48 SST-M6-*	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	11
224221-*	EWN.48 SST-M8-*	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224241-*	EWN.55 SST-M8-*	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	15
224256-*	EWN.63-SST M10-*	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	20
224411-*	EWN.70 SST-M10-*	70	M10	36	20	8	10	20	35	31

Couple de serrage limite maximum: ces valeurs représentent le couple au dessous duquel l'insert métallique reste complétement accroché au corps en plastique.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



Complétez avec l'index de la couleur: {223441-C1} {EWN.40 p-M5x16-C1}


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EWN-p

Code	Description	D	d_{6g}	L	d_1	l	l_2	b	C# [Nm]	⚖
223441-*	EWN.40 p-M5x16-*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	11
223443-*	EWN.40 p-M5x20-*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	11
223447-*	EWN.40 p-M5x30-*	40	M5	20	13.5	30	4	6	9	17
223451-*	EWN.40 p-M6x16-*	40	M6	20	13.5	16	4	6	12	13
223453-*	EWN.40 p-M6x20-*	40	M6	20	13.5	20	4	6	12	13
223455-*	EWN.40 p-M6x25-*	40	M6	20	13.5	25	4	6	12	13
223457-*	EWN.40 p-M6x30-*	40	M6	20	13.5	30	4	6	12	14
223459-*	EWN.40 p-M6x40-*	40	M6	20	13.5	40	4	6	12	16
223461-*	EWN.40 p-M8x16-*	40	M8	20	13.5	16	4	6	12	14
223463-*	EWN.40 p-M8x20-*	40	M8	20	13.5	20	4	6	12	14
223465-*	EWN.40 p-M8x25-*	40	M8	20	13.5	25	4	6	12	14
223467-*	EWN.40 p-M8x30-*	40	M8	20	13.5	30	4	6	12	16
223469-*	EWN.40 p-M8x40-*	40	M8	20	13.5	40	4	6	12	18
223511-*	EWN.48 p-M5x16-*	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223516-*	EWN.48 p-M5x20-*	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	11
223519-*	EWN.48 p-M5x30-*	47	M5	24	13.5	30	5.5	7	9	13
223526-*	EWN.48 p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	12	13
223531-*	EWN.48 p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	12
223536-*	EWN.48 p-M6x20-*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223541-*	EWN.48 p-M6x25-*	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	14
223546-*	EWN.48 p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223556-*	EWN.48 p-M6x40-*	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	16
223565-*	EWN.48 p-M8x16-*	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	15
223571-*	EWN.48 p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	17
223572-*	EWN.48 p-M8x25-*	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	18
223573-*	EWN.48 p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	20
223576-*	EWN.48 p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	23
223616-*	EWN.55 p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	22	24
223621-*	EWN.55 p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	22	24
223626-*	EWN.55 p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223636-*	EWN.55 p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223646-*	EWN.55 p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223666-*	EWN.55 p-M10x20-*	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	30
223676-*	EWN.55 p-M10x30-*	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	35
223686-*	EWN.55 p-M10x40-*	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223726-*	EWN.63 p-M8x20-*	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	24
223736-*	EWN.63 p-M8x30-*	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	32
223746-*	EWN.63 p-M8x40-*	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	26
223756-*	EWN.63 p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	30
223766-*	EWN.63 p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	35
223776-*	EWN.63 p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	40
223806-*	EWN.70 p-M8x20-*	70	M8	36	20	20	8	10	32	34
223816-*	EWN.70 p-M8x30-*	70	M8	36	20	30	8	10	32	37
223826-*	EWN.70 p-M8x40-*	70	M8	36	20	40	8	10	32	38
223856-*	EWN.70 p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	48	42
223866-*	EWN.70 p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223876-*	EWN.70 p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	48	52
223886-*	EWN.70-p-M10x50-*	70	M10	36	20	50	8	10	48	59

Couple de serrage limite maximum: ces valeurs représentent le couple au dessous duquel l'insert métallique reste complétement accroché au corps en plastique.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.





Complétez avec l'index de la couleur: {223441-C1} {EWN.40 p-M5x16-C1}

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EWN-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	D	d_{6g}	L	d_1	l	l_2	b	C# [Nm]	⚖
224441-*	EWN.40 SST-p-M5x16 -*	40	M5	20	13.5	16	4	6	9	11
224443-*	EWN.40 SST-p-M5x20 -*	40	M5	20	13.5	20	4	6	9	11
224453-*	EWN.40 SST-p-M6x20 -*	40	M6	20	13.5	20	4	6	11	13
224457-*	EWN.40 SST-p-M6x30 -*	40	M6	20	13.5	30	4	6	11	14
224463-*	EWN.40 SST-p-M8x20 -*	40	M8	20	13.5	20	4	6	11	18
224467-*	EWN.40 SST-p-M8x30 -*	40	M8	20	13.5	30	4	6	11	20
224469-*	EWN.40 SST-p-M8x40 -*	40	M8	20	13.5	40	4	6	11	22
224526-*	EWN.48 SST-p-M6x10-*	47	M6	24	13.5	10	5.5	7	11	13
224531-*	EWN.48 SST-p-M6x16-*	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	11	13
224536-*	EWN.48 SST-p-M6x20 -*	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224546-*	EWN.48 SST-p-M6x30-*	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224549-*	EWN.48 SST-p-M8x20-*	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	17
224551-*	EWN.48 SST-p-M8x30-*	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	20
224553-*	EWN.48 SST-p-M8x40-*	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	24
224616-*	EWN.55 SST-p-M8x10-*	55	M8	28	16	10	6.5	8	16	22
224621-*	EWN.55 SST-p-M8x16-*	55	M8	28	16	16	6.5	8	16	24
224626-*	EWN.55 SST-p-M8x20-*	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224636-*	EWN.55 SST-p-M8x30-*	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224638-*	EWN.55 SST-p-M8x40-*	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	34
224756-*	EWN.63 SST-p-M10x20-*	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	30
224766-*	EWN.63 SST-p-M10x30-*	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	35
224776-*	EWN.63 SST-p-M10x40-*	63	M10	32	19	40	7.5	9	45	40
224856-*	EWN.70 SST-p-M10x20-*	70	M10	36	20	20	8	10	45	42
224866-*	EWN.70 SST-p-M10x30-*	70	M10	36	20	30	8	10	45	52
224876-*	EWN.70 SST-p-M10x40-*	70	M10	36	20	40	8	10	45	50

Couple de serrage limite maximum: ces valeurs représentent le couple au dessous duquel l'insert métallique reste complétement accroché au corps en plastique.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.