Dreisterngriffe

Edelstahl 1.4404, Hygienic Design

MATERIAL

1.4404 Edelstahl

DICHTUNGSRING

- **H**: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- **E**: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
- **F**: FKM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -5 °C bis +200 °C.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


Gewinde-Sackloch.

- **GN 5445-MT-H**: sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 5445-MT-E**: sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- **GN 5445-MT-F**: sandgestrahlt matt, FKM-Dichtungsring.
- **GN 5445-PL-H**: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- **GN 5445-PL-E**: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
- **GN 5445-PL-F**: Hochglanzpoliert (RA <0,8µ), FKM-Dichtungsring.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Dreisterngriffe GN 5445 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.
Siehe Technische Daten Hygienic Design (auf Seite).





GN 5445-MT-H

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23401	GN 5445-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23411	GN 5445-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23421	GN 5445-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23431	GN 5445-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116


GN 5445-MT-E

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23402	GN 5445-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23412	GN 5445-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23422	GN 5445-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23432	GN 5445-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-MT-F

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23403	GN 5445-40-M6-MT-F	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23413	GN 5445-40-M8-MT-F	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23423	GN 5445-50-M8-MT-F	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23433	GN 5445-50-M10-MT-F	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

9/2025 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



GN 5445-PL-H

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23406	GN 5445-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23416	GN 5445-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23426	GN 5445-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23436	GN 5445-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL-E

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23407	GN 5445-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23417	GN 5445-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23427	GN 5445-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23437	GN 5445-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL-F

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23408	GN 5445-40-M6-PL-F	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23418	GN 5445-40-M8-PL-F	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23428	GN 5445-50-M8-PL-F	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23438	GN 5445-50-M10-PL-F	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

Ganter Norm®

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

elesa®