HFTX. | Ölschaugläser

mit flachem Dichtungsring, Kunststoff Thermoplast

PA-T RoHS +100° -30°

MATERIAL
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol oder Reinigungsmittel welche Alkohole beinhalten.

DICHTUNGSRING
Gummi NBR (Perbunan)

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **HFTX.**: mit Reflektor Aluminium, eloxiert, matt
- **HFTX/SL**: ohne Reflektor

MAXIMALE GEBRAUCHSTEMPERATUR
100°C.

EIGENSCHAFTEN
Die besondere Form der Lupe vergrößert und verbessert die Ablesbarkeit des Flüssigkeitstandes, selbst von seitlichen Blickwinkeln.


TECHNISCHE DATEN
In der Tabelle wird das empfohlenen Anzugsmoment angegeben um eine optimale Abdichtung ohne Überbeanspruchung der Dichtungen zu erreichen.

ANMERKUNG
Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte ELESA Verkaufsabteilung.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Befestigungsmutter GH zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design




HFTX.

Code	Beschreibung	d_1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
13641	HFTX.9-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2÷3	3
13661	HFTX.11-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2÷3	3
13675	HFTX.12-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4÷6	6
13681	HFTX.14-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4÷6	5
13695	HFTX.15-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4÷6	9
13701	HFTX.18-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6÷8	7
13711	HFTX.19-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6÷8	7
13726	HFTX.21-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6÷8	8
13731	HFTX.22-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6÷8	8
13751	HFTX.26-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8÷10	14
13771	HFTX.31-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	23
13651	HFTX.9-G1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13671	HFTX.12-G3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13691	HFTX.15-G1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13721	HFTX.20-G3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	7
13741	HFTX.24-G1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	13
13761	HFTX.30-G1.1/4	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	23
13781	HFTX.35-G1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10÷12	31
13791	HFTX.47-G2	G2	14	16	67	47	58	10÷12	48

elesa 11/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



HFTX/SL

Code	Beschreibung	d_1	A	B	D	d	s	Anzugsdrehmoment [Nm]	⚖
13646	HFTX.9/SL-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2÷3	2
13666	HFTX.11/SL-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2÷3	3
13678	HFTX.12/SL-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4÷6	5
13686	HFTX.14/SL-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4÷6	5
13698	HFTX.15/SL-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4÷6	8
13706	HFTX.18/SL-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6÷8	7
13716	HFTX.19/SL-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6÷8	7
13728	HFTX.21/SL-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6÷8	8
13736	HFTX.22/SL-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6÷8	8
13756	HFTX.26/SL-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8÷10	13
13776	HFTX.31/SL-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	22
13656	HFTX.9/SL-G1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	2
13676	HFTX.12/SL-G3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	3
13696	HFTX.15/SL-G1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13727	HFTX.20/SL-G3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	6
13746	HFTX.24/SL-G1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12
13766	HFTX.30/SL-G1.1/4	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	22
13786	HFTX.35/SL-G1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10÷12	30
13796	HFTX.47/SL-G2	G2	14	16	67	47	58	10÷12	45

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.