RoHS PA +130° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en gris sur le long du corps du levier. Afin de préserver l'inscription tampographique évitez le contact avec solvants, alcool ou mélanges de nettoyage contenant d'alcool.

CALOTTE CENTRALE
Calotte de fermeture centrale en technopolymère, couleur noire. Sur demande et pour des quantités suffisantes elle peut être fournie en jaune RAL 1021 (sécurité) ou dans des couleurs différentes, avec des symboles graphiques, des marques ou des écritures personnalisés.


EXÉCUTIONS STANDARD
Elément de serrage avec denture pour embrayage et goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel acier INOX AISI 302.
- **L.652-S-B:** douille en laiton, trou borgne fileté.
- **L.652-S-p:** tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques à la page A-10).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Particulièrement indiquée quand la poignée doit pouvoir tourner librement évitant ainsi que des chocs accidentels puissent compromettre le correct serrage.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI
Pressez la poignée pour embrayer la denture et tournez-la. Lâchez la poignée de façon à ce que le ressort désengage la denture en remettant la poignée dans sa position de repos.



ELESA Original design



L.652-S-B

Code	Description	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	N. dents	⚖
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Code	Description	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	N. dents	⚖
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.