# Ölschaugläser

Kunststoff Thermoplast

RoHS PA PA-T AR +100° -30°

**MATERIAL**
Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder rot, glänzend (HGFT/SL nur in schwarz).

**SICHTSCHEIBE**
Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA).

**DICHTUNGSRING**
Gummi NBR (Perbunan).

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**
- **HGFT.**: mit Reflektor Aluminium eloxiert, matt mit zentriertem Level-Punkt, rot.
- **HGFT/SL**: ohne Reflektor


**MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR**
100°C, druckbeständig bis 3 bar.

**ANMERKUNG**
Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

**ZUBEHÖR AUF ANFRAGE**
Befestigungsmutter aus Messing Typ GH. (siehe Seite 1201) zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.



ELESA Original design




C9 RAL9005 C6 RAL3000

**HGFT.**

| Artikelnummer | Beschreibung | d1 | A | B | D | d | s | Anzugsmoment [Nm] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14431 | HGFT.10-M16x1.5-C9 | M16x1.5 | 8 | 7.5 | 25 | 11 | 21.5 | 4÷5 | 6 |
| 14434 | HGFT.10-M16x1.5-C6 | M16x1.5 | 8 | 7.5 | 25 | 11 | 21.5 | 4÷5 | 6 |
| 14451 | HGFT.13-M20x1.5-C9 | M20x1.5 | 10 | 8.5 | 28 | 14 | 24 | 5÷6 | 6 |
| 14454 | HGFT.13-M20x1.5-C6 | M20x1.5 | 10 | 8.5 | 28 | 14 | 24 | 5÷6 | 6 |
| 14471 | HGFT.16-M26x1.5-C9 | M26x1.5 | 10 | 8.5 | 34.5 | 17.5 | 31 | 8÷10 | 12 |
| 14474 | HGFT.16-M26x1.5-C6 | M26x1.5 | 10 | 8.5 | 34.5 | 17.5 | 31 | 8÷10 | 12 |
| 14511 | HGFT.21-M33x1.5-C9 | M33x1.5 | 11.5 | 9 | 42.5 | 22.5 | 38 | 10÷12 | 15 |
| 14514 | HGFT.21-M33x1.5-C6 | M33x1.5 | 11.5 | 9 | 42.5 | 22.5 | 38 | 10÷12 | 15 |
| 14441 | HGFT.10-3/8-C9 | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 4 |
| 14444 | HGFT.10-3/8-C6 | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 4 |
| 14461 | HGFT.13-1/2-C9 | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 6 |
| 14464 | HGFT.13-1/2-C6 | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 6 |
| 14481 | HGFT.16-3/4-C9 | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 10 |
| 14484 | HGFT.16-3/4-C6 | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 9 |
| 14521 | HGFT.21-1-C9 | G 1 | 11 | 9.5 | 42.5 | 23 | 38 | 10÷12 | 15 |
| 14524 | HGFT.21-1-C6 | G 1 | 11 | 9.5 | 42.5 | 23 | 38 | 10÷12 | 15 |
| 14541 | HGFT.25-1 1/4-C9 | G 1 1/4 | 11 | 9 | 50 | 30 | 46 | 12÷15 | 20 |
| 14544 | HGFT.25-1 1/4-C6 | G 1 1/4 | 11 | 9 | 50 | 30 | 46 | 12÷15 | 21 |
| 14561 | HGFT.40-2-C9 | G 2 | 12 | 11 | 66 | 40 | 60 | 12÷15 | 46 |
| 14564 | HGFT.40-2-C6 | G 2 | 12 | 11 | 66 | 40 | 60 | 12÷15 | 46 |

**HGFT/SL**

| Artikelnummer | Beschreibung | d1 | A | B | D | d | s | Anzugsmoment [Nm] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14436 | HGFT.10/SL-M16x1.5-C9 | M16x1.5 | 8 | 7.5 | 25 | 11 | 21.5 | 4÷5 | 5 |
| 14456 | HGFT.13/SL-M20x1.5-C9 | M20x1.5 | 10 | 8.5 | 28 | 14 | 24 | 5÷6 | 6 |
| 14476 | HGFT.16/SL-M26x1.5-C9 | M26x1.5 | 10 | 8.5 | 34.5 | 17.5 | 31 | 8÷10 | 11 |
| 14516 | HGFT.21/SL-M33x1.5-C9 | M33x1.5 | 11.5 | 9 | 42.5 | 22.5 | 38 | 10÷12 | 15 |
| 14446 | HGFT.10/SL-3/8-C9 | G 3/8 | 8 | 7 | 24 | 11 | 22 | 4÷8 | 5 |
| 14466 | HGFT.13/SL-1/2-C9 | G 1/2 | 10 | 8.5 | 28 | 14.5 | 24 | 6÷8 | 6 |
| 14486 | HGFT.16/SL-3/4-C9 | G 3/4 | 9.5 | 8.5 | 35 | 18 | 32 | 8÷10 | 9 |
| 14526 | HGFT.21/SL-1-C9 | G 1 | 11 | 9.5 | 42.5 | 23 | 38 | 10÷12 | 14 |
| 14546 | HGFT.25/SL-1 1/4-C9 | G 1 1/4 | 11 | 9 | 50 | 30 | 46 | 12÷15 | 20 |
| 14566 | HGFT.40/SL-2-C9 | G 2 | 12 | 11 | 66 | 40 | 60 | 12÷15 | 44 |



12/2025

*Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.*