MF. | Poignées à levier

Technopolymère

RoHS PA +130° -30°

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

CALOTTE

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur grise RAL 7035 (C3), finition mate.


EXÉCUTIONS STANDARDS

- **MF-B:**douille en laiton, trou borgne fileté.
- **MF-N:**
  - trou borgne cylindrique, armature en laiton, et demi-trou transversal pour le goupillage sur l'arbre.
  - trou borgne carré, armature en laiton avec vis de pression transversale selon UNI 5929-85 (vis sans tête, six pans creux et extrémité bout cuvette).
- **MF-p:** tige filetée en acier singuè brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques à la page A-11).



design80 stuttgart

ELESA Original design



MF-B

Code	Description	R	d6H	L	D	H	h	h1	h2	h3	d1	⚖
39041-R-C3	MF.40 B-M5-C3	42	M5	50	18	27	10	22	1.8	9	11.5	14
39001-R-C3	MF.40 B-M6-C3	42	M6	50	18	27	12	22	1.8	9	11.5	13
39111-R-C3	MF.63 B-M8-C3	63	M8	73	23	37	13	27	2	11	14.5	23
39211-R-C3	MF.80 B-M10-C3	80	M10	92	28	47	17	34	2.2	14	18.5	39
39311-R-C3	MF.100 B-M12-C3	100	M12	115	35	57	20	40	2.4	16	23.5	70

MF-N

Code	Description	R	dH9	sH9	L	D	H	h	h1	h2	h3	h4	d1	f	⚖
39011-R-C3	MF.40 N-5x5-C3	42	-	5	50	18	27	15	22	1.8	9	7	11.5	M4	7
39021-R-C3	MF.40 N-6-C3	42	6	-	50	18	27	15	22	1.8	9	7	11.5	3	7
39121-R-C3	MF.63 N-6x6-C3	63	-	6	73	23	37	20	27	2	11	8	14.5	M4	14
39131-R-C3	MF.63 N-8-C3	63	8	-	73	23	37	20	27	2	11	8	14.5	4	14
39221-R-C3	MF.80 N-8x8-C3	80	-	8	92	28	47	25	34	2.2	14	9	18.5	M5	27
39231-R-C3	MF.80 N-10-C3	80	10	-	92	28	47	25	34	2.2	14	9	18.5	4	27
39316-R-C3	MF.100 N-8x8-C3	100	-	8	115	35	57	30	40	2.4	16	10	23.5	M5	50
39321-R-C3	MF.100 N-10x10-C3	100	-	10	115	35	57	30	40	2.4	16	10	23.5	M5	50
39331-R-C3	MF.100 N-12-C3	100	12	-	115	35	57	30	40	2.4	16	10	23.5	5	50

MF-p

Code	Description	R	d6g	L	D	H	h1	h2	h3	d1	l	⚖
39031-R-C3	MF.40 p-M6x16-C3	42	M6	50	18	27	22	1.8	9	11.5	16	12
39141-R-C3	MF.63 p-M8x25-C3	63	M8	73	23	37	27	2	11	14.5	25	28
39241-R-C3	MF.80 p-M10x30-C3	80	M10	92	28	47	34	2.2	14	18.5	30	51
39341-R-C3	MF.100 p-M12x50-C3	100	M12	115	35	57	40	2.4	16	23.5	50	104

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.