GRIFFKÖRPER UND KLEMMELEMENT

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau, blank (Ra < 0.8 µm).
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

DICHTUNGSRINGE

Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 75 +/- 5 Shore A, in Blau RAL 5005, FDA-konform.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **MRY-SST-HVD**: Buchse Edelstahl 1.4404, Gewinde-Sackloch.
- **MRY-SST-p-HVD**: Gewindestift Edelstahl 1.4404, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Alle, nicht dem Produkt zugehörigen, Teile sind aus Materialien hergestellt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Dank eines Systems von Dichtungen zwischen den verschiedenen Teilen des Verstellmechanismus ist dieser Griff praktisch wasserdicht und verhindert die Ablagerung von Schmutz und sonstigen Rückständen.
Geeignet für die Anwendung an Maschinen und Anlagen, die häufig mittels Wasserstrahl gereinigt oder unter Vorhandensein von Flüssigkeiten betrieben werden.
Das hohlraumfreie Design und die glatte Oberfläche gewährleisten maximale Einsatzfähigkeit des Produkts.
Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
Geeignet für Klemmvorgänge wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:


- Schutz des Anwenders vor elektrischen Entladungen während des Betriebs.
- Beseitigung von sichtbaren, rostanfälligen, Stahlteilen.
- Komfortableres Entriegeln des Hebels.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zum Zurücksetzen während des Spannens heben Sie den Hebel an, um die Verzahnung des Spannelementes zu lösen und in die Ausgangsposition zurückzubringen.
Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.





ELESA Original design




11/2025

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.







MRY-SST-HVD

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	⚖
153501	MRY.63-SST-M6-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	12	40.5	9	39	20	14	20	32
153506	MRY.63-SST-M8-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	13	40.5	9	39	20	14	20	34

MRY-SST-p-HVD

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	⚖
153511	MRY.63-SST-p-M6x20-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	34
153521	MRY.63-SST-p-M6x30-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	36
153526	MRY.63-SST-p-M6x40-HVD	63	M6	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	37
153536	MRY.63-SST-p-M8x20-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	20	14	20	39
153546	MRY.63-SST-p-M8x30-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	30	14	20	43
153556	MRY.63-SST-p-M8x40-HVD	63	M8	74	22	48.5	52.5	40.5	9	39	20	40	14	20	46

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

elesa