Monolithische Räder

Duroplast, hohe Temperaturen

RoHS HT 1500 - 2000 N


RADKÖRPER
Polyamid Kunststoff (Duroplast PF), Temperaturbeständigkeit bis 300°C.
Härte 92 Shore D ±5.
Nabe mit durchgängigem Loch

ANWENDUNGEN
Durch die Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind RE.F7-HT Rollen v.a. für den Lebensmittelsektor, speziell im Bereich von Bäckereien, geeignet.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
Wir empfehlen die Verwendung von Achsen für die Montage AXL.F7 (siehe Seite -).



Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N]			
		Last [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82



Artikelnummer	Beschreibung	D	d	l3	l4	Statische Last# [N]	Rollwiderstand# [N]	Dynamische Tragfähigkeit# [N]	⚖
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

Für statische Belastung, Rollwiderstand und dynamische Tragfähigkeit siehe Technische Daten (auf Seite 1296).

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.